



Automotive Aftermarket Division

3M Scotch® Tape 3434 Krachtige afplaktape

1) Artikelnummers

07895 – 18 mm x 50 m

07897 – 24 mm x 50 m

07898 – 36 mm x 50 m

07899 – 48 mm x 50 m

2) Beschrijving en gebruik

Deze lichtblauwe Scotch® Tape 3434 Afplaktape van zacht crêpepapier is speciaal ontwikkeld als een premium product voor de autoschademarkt. Het kan worden gebruikt voor de meeste afplakwerkzaamheden in de autoschadeherstelmarkt.

Als premium product biedt de Scotch® Tape 3434 uitstekende lakresultaten met alle gebruikelijke tweecomponenten lakken en met lakken op waterbasis. De tape is bestand tegen temperaturen tot 110 °C en voldoet daarmee aan alle vereisten voor elke toepassing in een plaatwerkerij.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:

Breedte (mm): 18, 24, 36 en 48.

Lengte (m): 50



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 04-01-2024 Vervangt: 17-03-2017

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
* Met latex verzadigde zware, soepele crêpe-papieren rug	* Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen * Goed bestand tegen water * Goede voegbaarheid * Uitstekend bestand tegen scheuren bij de randen * Uitstekend bestand tegen inscheuren * Gemakkelijk met de hand afscheuren * Soepel	* Voorkomt dat verf doorlekt * Opnieuw afplakken niet nodig na nat schuren * Goede resultaten met water-gebaseerde lakken * Plakt bochten beter af * Voorkomt scheuren in bochten of op moeilijke oppervlakken * Eenvoudig in één stuk te verwijderen * Beter te verwerken * Beperkt schaafwonden op vingers * Duidelijke verflijn
* Lichtblauw	* Goed contrast	* Eenvoudig herkenbaar met maskeerpapier
* Gecrosslinkt rubberhars als hechtmiddel	* Uitstekende directe hechting * Uitstekende kleefkracht * Goede transfer met hechting bestendig * Gecontroleerd afwikkelen	* Plakt makkelijk * Bestand tegen loskomen, ook na meerdere bakcycli * Verwijderbaar zonder resten * Makkelijk te verwerken

3) Fysieke eigenschappen

Dikte	:	0,180 mm	AFERA 4006
Staalhechting	:	10 N/25 mm	AFERA 4001
Treksterkte	:	115 N/25 mm	AFERA 4004
Rek	:	10,5 %	AFERA 4005
Temperatuurprestaties	:	110°C	

4) Gebruiksaanwijzing

1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.
3. Als de tape is verhit en een nacht heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, raden we aan de auto te verwarmen voordat u de tape weghaalt. Als u dit niet doet, kunnen er lijmresten op de auto achterblijven.

U krijgt bevredigende prestaties en kunt Scotch® Tape 3434 zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van Scotch® Tape 3434 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

6) Veiligheid

3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.

Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

Wanneer u de afplaktape na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggoeien.



7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2024. 3M, Scotch zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden