



Automotive Aftermarket Division

3M 08568 Karosserie-Dichtungsschnur

1) Teilenummern

08568: 300 mm x 6 mm (60 Streifen / Packung)

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 08568 ist eine handformbare Masse in vorgeformten Streifen zum Abdichten aller Öffnungen in der Autokarosserie, von Lücken um Kabel sowie der Rücklichter.

Wichtige Produktmerkmale:

- Vorgeformte Streifen
- Leicht anzubringen
- Weich, nicht aushärtend
- Vollständig wasserfest
- Keine Schrumpfung
- Gute Haftung
- Keine Ölmigration
- Kann überlackiert werden

3) Physikalische Eigenschaften

Grundwerkstoff	Polybuten
Farbe	Grau
Lösungsmittel	Nicht vorhanden
Konsistenz	Ausgedehnte Knetmasse
Feststoffgehalt	100 %
Gebrauchstemperaturbereich	-30 °C bis +70 °C
VOC-Gehalt	Kein Lösungsmittel
Lagerbedingungen	Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Klebstoff bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30 °C aufbewahrt und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.
Haltbarkeit	Unter normalen Lagerbedingungen 24 Monate ab dem Herstellungsdatum.



4) Gebrauchsanweisung

Für Nahtabdichtungen entfernen Sie wenn nötig die alte Abdichtung mit Hilfe des 3M 08984 Universal-Klebstoffreinigers.

Stellen Sie sicher, dass die Naht sauber und trocken ist. Drücken Sie den Streifen fest an die gewünschte Stelle und glätten Sie den Bereich mit Ihren Fingern oder einem Werkzeug.

Bei größeren Öffnungen können mehrere Streifen oder Teile zusammengerollt werden.

5) Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur lagern. Ältere Lagerbestände zuerst verwenden. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M.

3M 08568 Karosserie-Dichtungstreifen sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch