



Automotive Aftermarket Division

3M 08984 Klebstoffreiniger

1) Teilenummern

08984: 1-Liter-Metalldose mit Gießsystem

2) Beschreibung und Endverwendungen

- Zur Entfernung von Klebstoff, Silikon, Wachs, Einrissen, Öl etc.
- Als Verdüner für einige Klebstoffe geeignet

Wichtige Produktmerkmale:

- Es ist für alle Arten von Oberflächen geeignet
- Universalreiniger
- Beschädigt trockenen Lack nicht
- Trockenwischen nicht nötig
- Trocknet langsam und erlaubt dadurch effiziente Reinigung aller Klebstoffrückstände
- Sauberes Arbeiten aufgrund des Dosierungssystems aus Kunststoff, welches Abfälle verhindert

3) Physikalische Eigenschaften

Grundwerkstoff	Mischung aus Erdöldestillaten – Flüssig
Farbe	Transparent
Lagerbedingungen	Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Klebstoff bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30 °C aufbewahrt und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.
Haltbarkeit	Unter normalen Lagerbedingungen 4 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

4) Gebrauchsanweisung

- Zum Öffnen: Stecken Sie den Finger durch den Ring, und ziehen Sie ihn ab.
- Geben Sie mit Hilfe der speziellen Kunststoff-Gießvorrichtung die benötigte Menge auf ein sauberes Tuch und wischen Sie den Bereich ab.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017 Ersetzt: 20/01/1999

Vorsicht:

- Verwenden Sie den Reiniger nicht auf frischem oder noch nicht ausgehärtetem Lack
- Brennbares Produkt

5) Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur in einem Bereich für brennbare Materialien aufbewahren. Ältere Lagerbestände zuerst verwenden. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, hat dieses Produkt eine wie auf den Verpackungen angegebene Haltbarkeit. Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M.

3M 08984 Klebstoffreiniger ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch