



Automotive Aftermarket Division

3M 08909 - Hohlraumversiegelungs-Wachs, Transparent

1) Teilenummern

3M 08909/500-ml-Aerosol

2) Beschreibung und Endverwendungen

Transparentes, niedrig schmelzendes Hohlraumversiegelungs-Wachs, das dafür entwickelt wurde, Nähte und Oberflächenbeschichtungen zu durchdringen. Nach dem Trocknen bietet es eine schützende und flexible Beschichtung mit hervorragenden Rostschutz-Eigenschaften.

Wichtige Produktmerkmale:

- Leicht handzuhabendes Aerosol
- Gute Sickereigenschaften: es sickert aufgrund der Kapillarwirkung in Lücken und Fugen
- Gute Haftungseigenschaften
- Gute Abdeckung

3M 08909 Hohlraumversieglungs-Wachs kann bei Innenhohlräumen angewendet werden, z. B. bei:

- Türen
- Kofferräumen
- Hintere Kotflügel
- Schweller
- Fahrwerksbeine

3) Physikalische Eigenschaften

Farbe	Transparent
Grundwerkstoff	Wachs
Treibmittel	Propan-Butan
Flammpunkt	23 °C
Siedepunkt	135 °C
Feststoffgehalt	14 %
Gebrauchstemperaturbereich	-20 bis +90 °C
Spezifisches Gewicht	0.86
Enthafungszeit	etwa 2 Stunden
Lagerbedingungen	+ 5 bis 30 °C
Praxis Lebensdauer	Unter normalen Lagerbedingungen 18 Monate

4) Gebrauchsanweisung

- Die Dose vor Verwendung gut schütteln.
- Benutzen Sie für erreichbare Stellen den normalen Aktuator und für schwer erreichbare Stellen das spezielle flexible Verlängerungsrohr.
- Großzügig auftragen.
- Nach dem Sprühen die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, bis das Ventil sauber ist.

VORSICHT: Versuchen Sie nicht Lack auf 3M 08909 aufzutragen.

5) Aufbewahrung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in offene Flammen oder auf glühende Materialien sprühen.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M.

3M 08909 – Hohlraumversieglungs-Wachs, Transparent ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017 Ersetzt: 28/10/1994

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



**3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

**3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch