



Automotive Aftermarket Division

3M™ 09377 Perfect-it III Hochglanzversiegelung

1) Teilenummern

09377 (1,0-Liter-Flasche. 12 x 1-Liter-Flaschen pro Karton)

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 09377 ist eine Versiegelung, die sowohl für die manuelle Anwendung mit einem weichen Poliertuch als auch für erhöhte Effizienz bei der Anwendung mit einem Exzenter in Verbindung mit dem 3M 05729 Exzenter-Polierpad entwickelt wurde. Die Hochglanzversiegelung bietet hohen Glanz auf Reparatur- oder Originallack und enthält Carnaubawachs, um langanhaltenden Schutz durch das Perfect-it III Lack-Finish-System zu bieten. Die Hochglanzversiegelung enthält lackierereikompatible Silikone, um eine leichte Verteilung ohne Kontaminationsrisiko gewährleisten zu können.

Produkthighlights:

- Enthält Carnaubawachs
- Lackierereikompatible Silikone
- Besonders langanhaltender Schutz von frischem und ursprünglichem Lack
- Leicht verteilbar
- Hoher Glanz

3) Physikalische Eigenschaften

Flammpunkt:	>98 °C
VOC-Gehalt:	241 g/Liter
pH-Wert:	7,5–8,5 bei 25 °C
Viskosität:	7.000–16.000 cps
% Flüchtigkeit:	80–90 %
Aussehen:	Dickflüssige, cremefarbene Flüssigkeit



4) Gebrauchsanweisung

1. Die Dose vor Verwendung gut schütteln.
2. Geben Sie eine kleine Menge der Hochglanzversiegelung auf ein sauberes, weiches Poliertuch. Wenn das Tuch trocken ist, werden optimale Ergebnisse erzielt, indem das Tuch vor der ersten Anwendung mit Wasser angefeuchtet wird.
3. Verteilen Sie die Versiegelung dünn und gleichmäßig über einen größeren Karosseriebereich, z. B. über die Motorhaube oder die Türen.
4. Für die Anwendung mit einer Maschine geben Sie eine kleine Menge auf das 3M 05729 Exzenter-Polierpad und fixieren Sie dieses auf einem standardmäßigen (sauberen) Exzenter-Schleifer, um das Material schnell und dünn aufzutragen.
5. Warten Sie eine Minute, und polieren Sie dann mit Hilfe eines 3M 09304 Scotch-Brite Hochleistungs-Tuch auf Hochglanz.

5) Aufbewahrung

Frost vermeiden
Stehend lagern
Haltbarkeit beträgt 2 Jahre

6) Sicherheit

Nicht als Gefahrstoff klassifiziert.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

3M 09377 Perfect-it III Hochglanzversiegelung ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017

Ersetzt: 03/10/2000

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



**3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

**3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch