



Automotive Aftermarket Division

3M Schalldämpfmatten

1) Teilenummern

08840: 500-x-500-mm Teile (10 Teile pro Box)

Hinweis: Die Matten sind auf 250 x 500 mm Größe vorgeschritten. Die sichtbare Seite ist getüpfelt.

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 08840 Matten unterdrücken Lärm und Vibrationen. Die Matten sind selbstklebend.

3M 08840 Schalldämpfmatten können an den Bodenplatten des Fahrzeugs, dem Motorraum, dem Kofferraum, der Motorhaube, an der Innenseite der Türen und an den Karosserieteilen angebracht werden.

VORSICHT: DIE SCHWARZE POLYETHYLEN-SCHUTZFOLIE MUSS VOR DEM LACKIEREN ABGENOMMEN WERDEN.

Wichtige Produktmerkmale:

- Schalldämpfend
- Gute Haftung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Überlackierbarkeit

3) Physikalische Eigenschaften

Gesamtdicke	1,68 mm ± 0,17
Gewicht	3,0 ± 0,3 kg/m ²
Material	Bitumen, Mineralfüllstoff, Elastomere
Dämpfend	≥ 10 dB/Sekunde
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 70 °C
Schälfestigkeit (nach 22 h bei 23 °C)	≥ 5 N/cm



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017

Ersetzt: 01/03/2000

Lagerbedingungen

Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Klebstoff bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30 °C aufbewahrt und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.

Haltbarkeit

Unter normalen Lagerbedingungen 4 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Beachten Sie die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Produkt.

4) Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Fett oder Öl sein.

2. Verarbeitungsmethode

Schneiden Sie die Matten mit Hilfe einer Schere oder eines Messers auf die richtige Größe zu. Entfernen Sie die Träger und bringen Sie die Matten mit viel Druck an (2 kg/cm²). Entfernen Sie den Polyethylen-Schutzfilm von der Oberfläche, falls die Matte lackiert werden soll, um eine gute Haftkraft zu gewährleisten.

Hinweis:

Um die Haftkraft an Oberflächen zu erhöhen und sie in eine bestimmte Form zu bringen, erhitzen Sie die Matten vor der Anwendung auf 30 °C.

Vorsicht: Nicht zur Anwendung unter 5 °C geeignet.

5) Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur lagern. Ältere Lagerbestände zuerst verwenden. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, hat dieses Produkt eine wie auf der Verpackung angegebene Haltbarkeit.

6) Sicherheit

Nicht vorhanden. Laut EG-Richtlinie 91/155/EWG sind für Schalldämmplatten 08840 keine Sicherheitsdatenblätter vorgeschrieben.

3M Schalldämmplatten sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.



7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch