



Automotive Aftermarket Division

3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328

1) Teilenummern

06034 – 18 mm x 50 m
06309 – 24 mm x 50 m
06311 – 36 mm x 50 m
51286 – 48 mm x 50 m
51287 – 72 mm x 50 m

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist ein beiges Abdeckband, das speziell für den Autoreparaturbereich entwickelt wurde und ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet. Es ist mit einer Vielzahl von Trägermaterialien und allen geläufigen Reparaturlack-Systemen kompatibel.

Aus Krepppapier hergestellt, bietet es hervorragende Anpassung und Haftfähigkeit an Ecken, einen sicheren Halt und einfache und saubere Entfernung.

Erhältliche Größen:

Breite (mm): 18, 24, 36, 48, 72

Länge (m): 50

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Latex-gesättigtes Krepp	Formbar Dünne Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln Einfaches Abreißen per Hand Gutes Haften am Lack Beständigkeit gegenüber Silber	Geeignet zum Abdecken von gekrümmten Bereichen Gute Lackierlinie Kein Durchschlagen der Farbe Gute Handhabung Große Beständigkeit gegenüber abblätternder Farbe Leicht zu entfernen
Vernetztes Kautschuk-Harz	Soforthaftung Große Haftkraft	Klebt mühelos Widerstand gegenüber abhebenden Kräften

3) Physikalische Eigenschaften

Gesamtdicke:	0,135 mm	AFERA 4006
Haftung an Stahl:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Zugfestigkeit:	88 N/25 mm	AFERA 4004

4) Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich/das Trägermaterial, das abgeklebt werden soll, sauber und trocken ist, bevor das Klebeband angebracht wird.

2. Scheibengummis und Kunststoffteile sollten mit Hilfe eines Silikonentferners bzw. eines leichten Lösemittels gereinigt werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Verunreinigungen sind, um die Haftfähigkeit des Klebebands zu verbessern.

3. Wenn das Klebeband gebrannt und über Nacht ruhen gelassen wurde und dadurch kühl und feucht geworden ist, empfehlen wir das Fahrzeug vor dem Entfernen des Klebebands zu erwärmen. Wird dies nicht getan, so können Rückstände des Klebstoffs am Fahrzeug haften bleiben.

Zufriedenstellende Leistung und sauberes Entfernen des 3M™ Klebebands 2328 wird bei vielen Trägermaterialien bei verschiedenen Temperaturen und unterschiedlicher Wirkungsdauer erreicht. Es sollten Tests durchgeführt werden, um die Leistungsparameter des 3M™ Klebebands 2328 bei Ihren Prozessbedingungen zu bestimmen. Das Optimum für Produktleistung und einfaches Entfernen besteht bei 80 °C für 60 Minuten.

5) Aufbewahrung

Lagern Sie das Produkt im Originalkarton unter normalen Bedingungen bei 21°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, besitzt dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum.



6) Sicherheit

3M™ Automotive Aftermarket Produkte sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

Verwenden Sie das Produkt immer so wie vorgesehen.

Wenn Sie Lösungsmittel etc. zur Reinigung der Oberfläche vor dem Anbringen des Produkts verwenden, achten Sie darauf Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Die korrekte PSA muss zu jeder Zeit getragen werden.

Wenn das Abdeckband nach Gebrauch vom Fahrzeug entfernt wird, sollte es nach den Richtlinien der örtlichen Behörden / des Landes entsorgt werden.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

3M ist eine Marke der 3M Company, © 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.