

3M Science.
Applied to Life.™

Benvenuti nel futuro.

Scopri la NUOVA gamma di pellicole da stampa 3M per il Wrap: le pellicole IJ180mC e 480mC sono dotate dell'adesivo Comply™ con micro tecnologia (mC).

Più scelta. Maggiore flessibilità nel design. Applicazioni più veloci. Aggiungi alle tue proposte le nuove soluzioni 3M.



Libera la tua creatività con la nostra tecnologia.

IJ180mC e SV o LX480mC offrono le stesse caratteristiche di stampabilità, conformabilità, stabilità dimensionale e rimovibilità delle pellicole IJ180 e 480. L'adesivo Comply™ con microtecnologia (mC) consente di semplificare, velocizzare ed ottimizzare il risultato finale delle installazioni. Un risultato eccellente.



Tack iniziale ottimizzato.

Posizionamento ottimale. In altre parole: perfetto.



Canaline invisibili per la fuoriuscita dell'aria.

Elimina la formazione di linee negli elementi grafici per ottenere un risultato più uniforme.



Scorrevolezza ottimizzata.

La migliore scorrevolezza del film agevola il semplice fissaggio a pressione.



Eccellente rimozione del liner.

La rimozione del liner non è mai stata così semplice: ideale per pannelli di grandi dimensioni da applicare a temperature elevate.



Applicazioni più veloci.

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10

Pellicola fusa, conformabile che garantisce un'applicazione più veloce migliorando l'immagine dei tuoi lavori.

- ▶ Scorrevolezza e tack iniziale ottimizzati
- ▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un eccellente rilascio dell'aria e risultati più omogenei
- ▶ Prestazioni ottimizzate su veicoli che presentano superfici corrugate e curve complesse
- ▶ Pellicola ad elevata resistenza con durata di 10 anni e garanzia 3M™ MCS™

Libera la tua creatività.

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114

Unisci le immagini stampate alle aree trasparenti per creare design innovativi che lasciano intravedere il colore originale del veicolo.

- ▶ Pellicola trasparente per il wrapping
- ▶ Moltiplica le tue scelte nel design
- ▶ Unisci effetti diversi in un singolo elemento grafico
- ▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un eccellente rilascio dell'aria e risultati più omogenei



- ▲ Utilizza il colore originale della carrozzeria come parte integrante della grafica.





▲ Crea effetti ultratecnologici con la lucentezza metallica.

Sorprendi i tuoi clienti.

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120

La PRIMA pellicola metallica stampabile per il wrapping che riveste i veicoli in modo accattivante ed ultratecnologico.

- ▶ Lucentezza della grafica impossibile da riprodurre con inchiostri o laminazioni
- ▶ Finitura metallica per un effetto unico nel design delle tue grafiche
- ▶ Adesivo Comply™ con un eccellente rilascio dell'aria per risultati più omogenei
- ▶ Prestazioni ottimizzate su veicoli che presentano superfici corrugate e curve complesse


Prestazioni eccellenti.

3M™ Envision™ Print Wrap Films SV480mC and LX480mC

Pellicola ultra versatile senza PVC che unisce alle caratteristiche di sostenibilità un'eccellente qualità di stampa.

- ▶ Eccellente conformabilità anche nelle superfici corrugate o con recessi profondi
- ▶ Installazione e rimozione più semplici all'interno di una gamma ancora più ampia di temperature ambientali
- ▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un'eccellente rilascio dell'aria e risultati più omogenei
- ▶ Maggiore resistenza alla trazione per rimozioni più rapide
- ▶ Senza PVC per una soluzione più ecologica





Con certificazione GREENGUARD Gold

3M™ Envision™ Print Wrap Films SV480mC e LX480mC con i protettivi 3M Envision hanno ottenuto la prestigiosa certificazione GREENGUARD Gold. Potrai offrire una soluzione grafica ecosostenibile migliorando la qualità dell'aria degli ambienti interni.

LX480mC

Progettato per l'utilizzo con stampanti UV e Latex.

SV480mC

Progettato per l'utilizzo con stampanti UV e a ecosolvente/ solvente.

Ora disponibile anche in altezza da 1.52 m.

Pellicole 3M stampabili per il wrapping.

3M™ Print Wrap Films	Caratteristiche salienti	Tipo di pellicola	Applicazioni	Eccellente conformabilità	Massima durata
IJ180mC-10	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tack iniziale ottimizzato ▶ Canaline invisibili per la fuoriuscita dell'aria ▶ Scorrevolezza ottimizzata ▶ Eccellente rimozione del liner ▶ Applicazioni più veloci 	Pellicola vinilica fusa	Wrap film per veicoli e imbarcazioni	Ondulazioni, rivetti e corrugazioni	10 anni
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pellicola trasparente, stampabile per il wrapping ▶ Unisci diversi design in un singolo elemento grafico ▶ Crea design eleganti che lasciano intravedere il colore del veicolo ▶ Moltiplica le tue possibilità di scelta nel design 	Pellicola vinilica fusa	Wrap film per veicoli e imbarcazioni	Ondulazioni, rivetti e corrugazioni	10 anni
IJ180mC-120	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pellicola metallica stampabile e conformabile per un look che guarda al futuro ▶ Sorprendi i tuoi clienti aggiungendo un effetto lucente alle tue grafiche metalliche stampate ▶ Pellicola esclusiva che offre nuove possibilità ai tuoi clienti 	Pellicola vinilica fusa	Wrap film per veicoli e imbarcazioni	Ondulazioni, rivetti e corrugazioni	10 anni
SV480mC o LX480mC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eccellente conformabilità ▶ Installazione e rimozione più semplici all'interno di una gamma ancora più ampia di temperature ambientali ▶ Maggiore resistenza alla trazione per rimozioni più rapide ▶ Compatibilità al 100% con ogni tipologia di stampante ▶ Senza PVC per una soluzione più ecologica 	Senza PVC ed elevate prestazioni	Pellicola altamente conformabile per veicoli e imbarcazioni, anche per rivestimenti complessi ed estremi.	Ondulazioni, rivetti, corrugazioni e recessi profondi	12 anni

Tutti i prodotti sopra menzionati si avvalgono della microtecnologia di adesivi Comply™ per un eccellente rilascio dell'aria e della tecnologia Controltac™ per una riposizionabilità senza paragoni.



3M™ MCS™ Warranty

Tutte le nostre pellicole premium si avvalgono della garanzia 3M™ MCS™ : la più completa garanzia nel mondo della grafica.

Garanzia in esposizione orizzontale, visitare 3M.com/GraphicsWarranties.



3M Italia srl
Commercial Solutions
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pogliano MI

www.3mgraphics.com/it
itgraphics@mmm.com

Proteggi il tuo wrap con i protettivi 3M controllati e testati per fornire prestazioni eccellenti.

- ▶ Protettivi 3M™ Scotchcal™ lucidi o opachi (8518, 8520)
- ▶ Protettivi wrap 3M™ Envision™ lucidi 8548G o Luster 8549L

Per ulteriori informazioni, visitare il sito 3M.eu/IJ180mC.