

3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter et ProTac™ Shooter

Description du produit

Les headsets 3M PELTOR ProTac Hunter et ProTac Shooter ont été développés spécialement pour les domaines d'utilisation chasse et tir sportif. Ils protègent du bruit d'impulsion nocif alors que les bruits ambiants inférieurs à un niveau de 82 dB sont simultanément perceptibles. La communication avec les personnes situées à proximité est ainsi améliorée tandis que, par exemple, le chasseur peut, en même temps, repérer du gibier à grande distance.

Caractéristiques principales

- Protection auditive à effet d'atténuation
- Modulation sonore pour entendre les bruits ambiants
- Entrée stéréo 3,5 mm (écoute seulement, limitée à 82 dB) pour le raccordement d'appareils externes (p. ex. téléphone portable, appareil radio, iPod)
- Menu vocal
- Mise hors tension automatique : le headset se coupe automatiquement après 4 heures si aucune fonction n'est activée pour préserver la batterie
- Signal d'avertissement pour batterie faible
- Intégration du système électronique dans la partie extérieure de la coquille pour empêcher la corrosion provoquée par la transpiration
- Disponible avec serre-tête (vert)
- Disponible avec des coquilles de deux tailles différentes : une avec atténuation supérieure (ProTac Shooter) et une avec atténuation inférieure (ProTac Hunter)

Domaine d'utilisation

Les casques antibruit 3M PELTOR ProTac Hunter et ProTac Shooter sont dotés d'une fonction modulation sonore qui permet la perception des bruits ambiants lors de l'utilisation.

Normes et homologations

Le casque 3M™ PELTOR™ correspond aux principales exigences et aux autres dispositions applicables des directives pertinentes.

Il dispose donc du marquage CE.

Ce produit a été testé et approuvé conformément aux normes EN 352-1:2002, EN352-4:2001/A1:2005 et EN 352-6:2002

Ce produit a été examiné par: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven
Organisme notifié n° 1974

Compris dans la livraison

- 1 x Headset
- 2 x piles AA
- 1 x mode d'emploi

Modèles standard

Code produit 3M	Description	Code produit SAP
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter, vert, serre-tête	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter, vert, serre-tête	7100088425

Accessoires

Code produit 3M	Description	Code produit SAP
HY220	3M™ PELTOR™ HY220 Kit d'hygiène	7100101874
FL6CE/1	3M™ PELTOR™ FL6CE/1 Cable audio 3,5 mm	7000108359
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Mousse protectrice hygiénique	7100064410



3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter



Avec modulation sonore pour entendre les bruits ambiants



Casque antibruit avec entrée audio externe



3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter



Avec modulation sonore pour entendre les bruits ambiants



Casque antibruit avec entrée audio externe

Spécifications techniques

Matériaux :	Serre-tête (acier inoxydable, PVC, PA) Arceau de serre-tête (acier inoxydable) Fixation bipoints (POM) Coussinet d'oreille (feuille PVC et mousse de polyester) Rembourrage de serre-tête (mousse PUR) Coquille (ABS) Micro à modulation sonore (mousse PUR) Cliquet (PA) Bouton marche/arrêt (TPE) Bouton [+] (TPE) Bouton [-] (TPE)
Type de batterie :	2 x piles AA (alcalines)
Durée d'utilisation :	Environ 1000 heures
Poids net (incl. batteries) :	ProTac™ Hunter MT13H222A (serre-tête) = 303 g ProTac™ Shooter MT13H223A (serre-tête) = 355 g
Température d'utilisation :	-20 °C à +55 °C (selon la batterie)
Température de stockage :	-20 °C à +55 °C
Durée de vie maximale recommandée :	5 ans (sans piles)
Connexions :	Jack d'entrée stéréo 3,5 mm listen-only (limité à 82 dB)

Gebrauchseinschränkung: Dieses Produkt darf nicht modifiziert bzw. geändert werden.

Valeurs d'atténuation Europe

MT13H222A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Ecart type (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Protection supposée (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2



EN 352-1:2002

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

MT13H223A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter Headset

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Ecart type (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Protection supposé (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5



EN 352-1:2002

SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB



3M (Suisse) S.à r.l.

Sécurité de travail

Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

Tél: 044 724 91 51

Fax: 044 724 94 40

E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com

Web www.3MArbeitsschutz.ch

Merci de recycler. Imprimé en Suisse. © 3M 2016. Tous droits réservés. 3M et ProTac sont des marques déposées de 3M Company, utilisées au Canada sous licence. PELTOR est une marque déposée de 3M Svenska AB, utilisée au Canada sous licence.

Warranty

The warranty does not cover any damage caused by neglected maintenance or careless handling.

For more information on maintenance, please see the user instruction.

For complete warranty condition, contact your dealer or local 3M office

Important Notice

3M does not accept liability of any kind, be it direct or consequential (including, but not limited to, loss of profits, business and/or goodwill) arising from reliance upon any information herein provided by 3M.

The user is responsible for determining the suitability of the products for their intended use. Nothing in this statement will be deemed to exclude or restrict 3M's liability for death or personal injury arising from its negligence.