

1a
Pré-ponçage
Polissage à la main

- Pour la suppression des inclusions courantes de saleté / de poussière
- Polissage manuel à sec P2500 ou P3000

- Pour l'élimination de tous les défauts de surface traditionnels disponibles dans différents grains (P1000 - P3000).
- Bloc de ponçage disponible sous forme de pavé droit et sous forme de cylindre.
- Disque de ponçage réfractaire et flexible disponible.

Alternative: ponçage humide
Utilisation d'une ponceuse à fleurs

Système de ponçage manuel pour finition de peinture 3M™
33889 - 33903

Système de ponçage manuel pour finition de peinture 3M™
33909 - 33912

Ronds à poncer 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Film 466LA, ø 32 mm, grain P3000
50079

Cale à poncer 3M™ Finesse-it™ Trizact™ ø 32 mm, rouge
50199

1b
Pré-ponçage
Ponçage à la machine

- Pour l'élimination de tous les défauts de surface traditionnels disponibles dans différents grains (P1000 - P3000).
- Bloc de ponçage disponible sous forme de pavé droit et sous forme de cylindre.
- Disque de ponçage réfractaire et flexible disponible.

Ponçage à sec

Disques abrasifs 3M™ Hookit™ 260L+ Purple
51154 - ø 150 mm, P1500, 15 trous
51267 - ø 76 mm, P1500, 3 trous

Ponçage humide

Disques de ponçage fin 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA
05601 - ø 76 mm, corr. P1500
05600 - ø 150 mm, corr. P1500

Ponçage humide
Utilisation d'une ponceuse à fleurs

Ronds à poncer 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Film 466LA, ø 32 mm, grain P3000
50079

Ponceuse à fleurs 3M™ AV32-2, ø 32 mm
51215

2
Ponçage fin

Festool LEX 3 77

- Pour l'élimination de tous les défauts de surface traditionnels disponibles dans différents grains (P1000 - P3000).
- Bloc de ponçage disponible sous forme de pavé droit et sous forme de cylindre.
- Disque de ponçage réfractaire et flexible disponible.

Disques de ponçage fin 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, corr. P3000
50414 - ø 150 mm
50415 - ø 76 mm

Disques de ponçage fin 3M™ Trizact™ Hookit™, corr. P6000
51130 - ø 150 mm
51131 - ø 76 mm

Conseil : ponçage humide

Flacon pulvérisateur, 0,5 litre
05793

3
Elimination des griffures de ponçage...

Festool POLLUX 180

...avec contrôle intermédiaire

- Étape de polissage 1 :**
- Appliquer Perfect-it™ III Famous Finish.
 - Polir la surface avec une vitesse comprise entre 800 - 1200 tr/min. pendant env. 15 secondes.
 - Poser la polisseuse à plat, n'exercer qu'une légère pression, réduire encore la pression vers la fin.
- Contrôle :**
- Effectuer le contrôle après réalisation de l'étape précédente
 - S'il reste des rayures, répéter l'étape 1.
- Étape de polissage 2 :**
- Une fois la surface exempte de rayures, polir la surface sans ajouter de produit, avec la même mousse de polissage, avec une faible pression d'application pour améliorer la brillance (env. 15 sec.).

Mousse de polissage verte 3M™ Perfect-it™ III
50487 - ø 150 mm (lisse)
50499 - ø 75 mm

Chiffon haute performance 3M™ Scotch-Brite™, vert
2010HLGN

Perfect-it™ III Famous Finish
51677 - 1kg
51678 - 0,5kg

Mousse de polissage 3M™ Quick Connect Perfect-it™ III
50962 - ø 150 mm vert
50874 - ø 216 mm vert

Spray de contrôle de finition 3M™
55535

Chiffon haute performance 3M™ Scotch-Brite™, blanc
2010HLWS

Pour 95% des surfaces, le polissage est terminé après la 2ème étape de polissage avec Perfect-it™ III Famous Finish !

Option
pour les supports critiques

Festool SHINEX RAP 150

- Appliquez le produit anti-hologramme avec une mousse de polissage bleue. A l'aide d'une faible pression polir la surface jusqu'à ce qu'elle ne présente plus d'hologramme.
- Polir la surface avec une vitesse comprise entre 900 - 1800 tr/min.

Mousse de polissage anti-hologramme 3M™ Ultrafina™ SE
50388 - ø 150 mm
50457 - ø 75 mm

Chiffon haute performance 3M™ Scotch-Brite™, bleu
50486

Agent de polissage anti-hologramme 3M™ Perfect-it™ III
50383 - 1kg
51302 - 0,5kg

Mousse de polissage 3M™ Quick Connect Perfect-it™ III, double face bleu avec relief
50880 - ø 150 mm, bleu
50708 - ø 216 mm, bleu

En option

- Le traitement peut être effectué, selon les recommandations en vigueur auprès de votre marque de peinture et lorsque l'évaporation complète du support a été réalisée.

Cire de brillance rose haute performance 3M™
80345 - 1l
51303 - 0,5l

Chiffons de polissage jetables 3M™ Perfect-it™ III
34568

Chiffon haute performance 3M™ Scotch-Brite™, rouge
50489