

3M™ ベルトサンダー 33573

3M™ ロロック™ サンダー 33577

手の入りにくい箇所の
塗膜はがしや、ビード研磨、
バリ取り、面取りに。

小さい部分や狭い箇所の
研磨・クリーニングに。



3M™ ベルトサンダー 33573
※カブラーは別途ご用意ください。



3M™ ロロック™ サンダー 33577
※カブラーは別途ご用意ください。

製品仕様

3M™ ベルトサンダー 33573

■特長

- 作業に応じてベルト角度が調節できます。
- レギュレーター内蔵タイプ。
- モーター側プーリー部分の安全カバー付き。
- 回転数調節レバー付き。



発注品番	製品名	ベルトサイズ	最大回転数	ベルト速度	全長	重量	空気消費量
33573	3M™ ベルトサンダー	12mm × 330mm	17,000 RPM	1,250m/min.	320mm	0.87kg	0.68m ³ /min.

3M™ ベルトサンダー用交換パーツ

発注品番	製品名	用途	入り数/箱
33584	交換用コンタクトホイール	ベルトサンダー用交換パーツ	10個
33586	交換用コンタクトアーム	ベルトサンダー用交換パーツ	1個

3M™ ロロック™ サンダー 33577

■特長


- 3M™ ロロック™ 製品用に開発されたサンダーです。
- 3M™ ロロック™ 研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。
- 回転数調節レバー付き。




発注品番	製品名	パッドサイズ	最大回転数	全長	重量	空気消費量
33577	3M™ ロロック™ サンダー	45mm 径	18,000 RPM	189mm	0.65kg	0.68m ³ /min.

3M™ ベルトサンダー消耗品


溶接ビード研磨、バリ取り作業用


	発注品番	製品名	サイズ (巾×周長)	番手	入り数/箱
	5712 60	3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト 5712	12mm × 330mm	60 番相当	50 本
	5712 80			80 番相当	
	5720 60	3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト 5720	20mm × 520mm	60 番相当	20 本
	5720 80			80 番相当	


鋳金色はぎ・仕上げ用

	発注品番	製品名	サイズ (巾×周長)	番手	入り数/箱
	6712 AM	3M™ スコッチ・ブライト™ ベルト	12mm × 330mm	180 相当	20 本
	6720 AM			180 相当	10 本

3M™ ロロック™ サンダー消耗品

	発注品番	製品名	サイズ	番手	入り数/箱
	QRCD 36 2	3M™ キュービトロン™ II ロロック™ セラミックディスク	50mm 径	36 番相当	25 枚
	QRCD 60 2			60 番相当	
	QRCD 80 2			80 番相当	

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	ネジ色
	361FRD 24 50	3M™ ロロック™ ディスク	50mm 径	#24	黒
	361FRD 36 50			#36	茶
	361FRD 40 50			#40	赤
	361FRD 50 50			#50	緑
	361FRD 60 50			#60	朱
	361FRD 80 50			#80	黄
	361FRD 100 50			#100	青
	361FRD 120 50			#120	白

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	色	入り数/箱
	7524	3M™ ロロック™ プリッスルディスク	50mm 径	#50	緑	5 個
	7525			#80	黄	
	7528			#120	白	

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	色	入り数/箱
	7479	3M™ ロロック™ メタコンディスク A-XCS	50mm 径	#80 相当	こげ茶	10 枚
	7480 AAD	3M™ ロロック™ メタコンディスク A-C		#120 相当	薄茶	
	7481	3M™ ロロック™ メタコンディスク A-M		#180 相当	茶	
	7515 AAD	3M™ ロロック™ メタコンディスク A-VF		#320 相当	青	
	7516	3M™ ロロック™ メタコンディスク S-SF		#400 相当	灰	

3M 製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Play から **3M ハンドブック**

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ロロック、スコッチ・ブライト、キュービトロンは、3M社の商標です。
Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。




スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
AAD-311-C (0819)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)