



División reparación del automóvil

3M™ Cinta de Sellado 08475

1) Referencias

08475

2) Descripción y usos finales

Cinta de caucho verde claro con protector retirable para aplicar sobre soldaduras y engatillados de fábrica en las que se requiera una cinta selladora que se pueda pintar, para sellados y reparaciones con acabado de fábrica.

3) Propiedades físicas

Soporte: cinta verde claro

Adhesivo: acrílico

Protector: papel fácil de retirar

Longitud del rollo: 9,1 m (10 yardas)

Formato del rollo: invertido (protector hacia afuera)

		MÉTODO DE ENSAYO ASTM
Adhesión al protector:	2,5 N/100 mm (2,3 oz./in.) anchura	D-3652
Espesor total:	0,09 mm (3,4 mil)	D-3759
Elongación en ruptura:	80%	D-3759
Adhesión a acero:	24 N/100 mm (22 oz./in.) anchura	D-3652



Hoja de datos técnicos

En vigor: 22/05/2017 Sustituye a: 01/06/2000

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Soporte de goma	Muy cómoda	Idéntico aspecto de fábrica Aislamiento fiable
Sistema adhesivo activado con disolvente	Se puede recolocar antes de aplicar la pintura	Facilidad de uso Aislamiento fiable

4) Instrucciones de uso

Se recomienda que la temperatura de superficie sea al menos de 4 °C (40 °F) o superior. La capacidad de adherencia del adhesivo sensible a la presión depende de la temperatura, la limpieza y la sequedad de la superficie en la que se aplique.

No usar en imprimaciones autograbables sin haberlas aislado adecuadamente.

No aplicar directamente en superficies de metal expuesto.

La unión de la cinta aislante se completa mediante disolventes presentes en el sistema de pintura.

5) Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: no es recomendable superar los 18 meses de almacenamiento en condiciones normales.

- A. Almacénese en un lugar seco y limpio.
- B. Almacénese a temperatura ambiente (21 °C o 70 °F)
- C. Almacénese a una humedad relativa de entre el 40 % y el 50 %.
- D. Rote los productos.

3M cinta aislante 08475 está diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

6) Aviso legal

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o



Hoja de datos técnicos

En vigor: 22/05/2017 Sustituye a: 01/06/2000

indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre salud y seguridad

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid