



División reparación del automóvil

3M™ Hookit™ Hojas Flexibles Abrasivas

1) Referencias

34337	:	P400
34339	:	P600
34340	:	P800
34341	:	P1000
34342	:	P1200
34343	:	P1500
34352	:	Almohadilla de espuma abrasiva flexible

2) Descripción y usos finales

Hoja abrasiva flexible para el lijado de lacas, pinturas, plásticos y masillas e imprimadores de poliéster.

3) Propiedades físicas

Mineral	:	óxido de aluminio
Revestimiento	:	capa cerrada
Aglomerante	:	resinoide
Color	:	verde (P400 – P600), marrón (P800 – P1000), morado (P1200 – P1500)
Grados	:	de P400 a P1500 (FEPA)

4) Instrucciones de uso

Hojas abrasivas adaptables flexibles para acceder mejor a zonas difíciles. Ideales para moldeado y alisado. Perfectas para aplicaciones de lijado a mano en zonas críticas o difíciles como huecos de faros, alrededor de tiradores, jambas, etc. Ayudan a eliminar las marcas dactilares y se pueden usar húmedas o secas.



5) Almacenamiento

Se recomienda que todos los productos abrasivos revestidos se almacenen con niveles constantes de temperatura y humedad, entre 18 y 22 °C y a entre el 50 % y el 65 % de humedad relativa. Deben mantenerse alejados de paredes, ventanas o suelos húmedos (o fríos) para evitar la posible absorción de humedad. Del mismo modo, se debe evitar el almacenamiento cerca de fuentes de calor, como tuberías de vapor, radiadores, conductos de aire caliente, hornos, etc.

Lo más adecuado es almacenar el producto en su embalaje original hasta que se vaya a usar. En esas condiciones, su período de conservación es indefinido.

6) Seguridad

Siempre que sea posible, el lijado debe llevarse a cabo en una zona bien ventilada y se recomienda encarecidamente llevar puestas gafas, máscaras antipolvo y guantes adecuados.

Las almohadillas no deben modificarse en forma alguna. Solo se deben usar con su tamaño y forma originales, tal y como se suministran.

3M Hookit™ hojas flexibles abrasivas están diseñadas EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre salud y seguridad

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid