



División reparación del automóvil

3M™ Revestimiento Antigraña Liso 08158, 08159, 08160

1) Referencias

3M 08158:	negro, aerosol 500 ml (443 g)
3M 08159:	gris, aerosol 500 ml (443 g)
3M 08160:	blanco, aerosol 500 ml (443 g)

2) Descripción y usos finales

3M 08158/59/60 son revestimientos engomados en aerosol que proporcionan protección contra los agentes climáticos y los arañazos. Son de secado rápido y se pueden pintar (sin exudado ni manchas).

Los revestimientos contra arañazos 3M 08158/59/60 están perfectamente diseñados para restaurar acabados planos en partes visibles como:

- Piezas embellecedoras delanteras y traseras
- Molduras laterales
- Partes inferiores de alerones

Estos revestimientos en aerosol se pueden usar para parchear o después de aplicaciones de reparación en los que el revestimiento original esté dañado.

NOTA: 3M revestimiento en aerosol negro 08158 se puede pintar o se puede dejar como acabado decorativo negro.

3) Propiedades físicas

Base	Elastómero sintético
Disolvente	N-butilacetato
Propulsor	Hidrocarbano
COV	608 g/l
Tiempo libre de pegado	De 10 a 15 minutos
Tiempo para pintar	De 1 a 2 horas (en función de las condiciones de curación)
Intervalo de temperaturas de servicio	De -20 °C a 90 °C



4) Instrucciones de uso

Preparación

Todas las superficies que se vayan a revestir deben estar secas y libres de polvo, aceite, grasa, etc. El metal expuesto debe tratarse con una imprimación adecuada.

PRECAUCIÓN: agite siempre bien antes de usar durante al menos un minuto con cuidado de que se escuche que la bola agitadora se mueve libremente. Agite también el bote con frecuencia durante el uso.

Método de aplicación

- Mantenga el bote en vertical a una distancia de unos 25-30 cm al pulverizar y muévelo a una velocidad uniforme de lado a lado. Suelte la boquilla al final de cada pase.
- Aplique 2 o 3 capas uniformes para crear una revestimiento espeso y deje secar unos 30-45 segundos entre cada revestimiento.
- Cuando el revestimiento se seque, se obtendrá un acabado plano (se autonivela).
- Pinte después de 1 a 2 horas (en función de las condiciones de curación).

PRECAUCIÓN: tras la pulverización, limpie la válvula invirtiendo el bote y presionando el botón hasta que esté despejado.

5) Almacenamiento

Protéjase de la luz del sol.

Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50 °C.

Período de conservación: 18 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento normales. Consulte el número de lote y la fecha de caducidad en la lata.

6) Seguridad

Consulte la ficha de datos sobre seguridad de los materiales o póngase en contacto con el departamento de toxicología de 3M local.

Contenedor presurizado. Protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después del uso. No pulverice sobre llamas ni material incandescente.

3M Body Gard aerosol de revestimiento plano 08158/59/60 está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.



7) Aviso legal

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre salud y seguridad

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid