



3M Science.
Applied to Life.™

3M Verneprodukter

3M Versaflo TR-600 Batteridrevet turbo

Med nye 3M™ Versaflo™ TR-600
Batteridrevet turbo får du et innovativt
system som representerer avansert utvikling
innen batteridrevet åndedrettsvern.
Beskyttelse og komfort har aldri vært bedre.

Nye 3M Versaflo TR-600 -med tanke på beskyttelse og komfort

Takket være omfattende forskning og forståelse for brukerens behov, er dette den mest avanserte og allsidige batteridrevne løsningen fra 3M noensinne. Den er ganske enkelt utformet for å gjøre arbeidet lettere og mer komfortabelt.

Beskyttelse

3M™ Versaflo™ TR-600 turbo har innovative løsninger når det gjelder beskyttelse, komfort og ytelse.

Turboen har litium-ion batteri, justerbar luftstrøm og et større utvalg av filtre for beskyttelse mot kombinasjoner av gasser, damper og partikler.

Alt dette, i tillegg til kompatibilitet med 3M Versaflo familien, gir integrert beskyttelse av åndedrett, øyne, hode, ansikt og hud i henhold til EN 12941.

Valg av hodesett avgjør om det er klasse TH2 eller TH3.

Allsidig

Alle arbeidsmiljøer representerer et unikt sett med behov og utfordringer. Derfor er skreddersydde løsninger helt nødvendig. TR-600 er utformet for kompatibilitet med flere konfigurasjoner av hodesett, pusteslanger, batterier, filtre, osv. Velg en systemkonfigurasjon som dekker dine behov med økt komfort og ytelse.

Holdbar

3M Versaflo TR-600 Batteridrevet turbo er utstyrt med to batterialternativer som gir større effektivitet. TR-600-batteriene har lang levetid og kort ladetid, noe som gjør produktene svært brukervennlige. TR-600-batteriet har intuitiv ladeindikator og et brukergrensesnitt som bidrar til at du er godt forberedt og får mest mulig ut av batteriet.

- LED-lys for batterikapasitet på både batteriet og turboen
- Varsling for lavt batterinivå, inkludert vibrasjon-, lyd- og lysalarm
- Gir ca. 15 minutters varsling før batteriet er utladet

Våre batteridrevne åndedrettsvern tåler krevende bruk og har lang brukstid. Brukeren trenger et system som både er komfortabelt og beskytter under arbeidet. Den robuste og ergonomisk utformede TR-600 turboen er spesielt utviklet for å optimalisere komforten - selv ved bruk over lengre perioder.

- Justerbar luftstrøm for økt brukerkomfort
- Ergonomisk utformet for bedre passform som gir økt bevegelse på steder med dårlig plass
- Flere beltejusteringer for bedre passform og komfort
- Beltet er utformet med fleksible luftkanaler for å minimere varmeoppbygging



Brukervennlig

3M™ Versaflo™ TR-600 Batteridrevet turbo har et brukervennlig design med intuitive berøringspunkter i farger, samt vibrasjon-, lyd- og lysalarm ved lav luftgjennomstrømning og/eller lav batterikapasitet. Turboen har glatt overflate som enkelt kan rengjøres.

- Statusindikator for batterikapasitet og partikkelfilter
- Alarmer for lav luftstrøm og lavt batterinivå
- Hel- og halvmaske med automatisk luftstrømsjustering
- Enkelt vedlikehold uten verktøy
- Berøringspunkter i farger
- TR-600 er IP54 klassifisert. Ved nedsenking i vann, for eksempel ved rengjøring, vil en kunne benytte egne forseglingslokk som gjør turboen IP67 klassifisert
- Turboen er kalibrert fra fabrikk og klar til bruk

Tilpass systemet etter dine behov

1. Startsett

3M Versaflo TR-619E startsett inkluderer:

- TR-602E Batteridrevet turbo
- TR-6310E A2P Filter
- TR-6300FC Filterdeksel
- BT-30 Pusteslange (fleksibel lengde)
- TR-627 Rengjøringsvennlig belte
- TR-632 Langtidsbatteri
- TR-641E Batteriladestasjon for ett batteri
- TR-6600 Forfilter (x10)
- TR-971 Luftstrømsindikator
- TR-662 Gnistfanger (x2)

2. Full tilpasning

Hvis du har behov for å skreddersy ditt TR-600 system, kan du kjøpe alle komponentene separat (se oversikten på neste side).



**Intelligent design
lar brukeren
fokusere
på jobben.**

3M Versaflo komponenter

	Batteridrevet turbo	Sammen med TR-602E får du også
	TR-602E Batteridrevet turbo uten filter, batteri, batterilader og belte.	TR-971 Luftstrømindikator TR-662 Gnistfanger (x2)
	Filter	Tilhørende filterdeksel
	TR-6710E P TR-6820E - Beskytter mot partikler, ubehagelige lukter* fra organiske damper og hydrogenfluorid opp til 10 x Grenseverdi. TR-6110E A1P TR-6130E ABE1P TR-6310E A2P TR-6580E ABE2K1	TR-6700FC TR-6800FC TR-6100FC TR-6100FC TR-6300FC TR-6300FC
	Batterier	
	TR-630 Standardbatteri TR-632 Langtidsbatteri	
	Ladere	
	TR-641E Batteriladestasjon for ett batteri TR-644E Batteriladestasjon for fire batterier	
	Belter	
	TR-626 Slitesterkt belte TR-627 Rengjøringsvennlig belte	
	Slitedeler, reservedeler og tilbehør	
	TR-971 Luftstrømsindikator TR-6600 Forfilter TR-662 Gnistfanger TR-651 Filterlås	TR-653 Rengjørings- og oppbevaringssett BPK-01 Bæremeis TR-655 Festeadapter til bæremeis TR-329 Skulderstropper

* Ubehagelig lukt refererer til konsentrasjoner under Grenseverdi.



3M Norge AS
Avd. Verneprodukter

Postboks 100,
2026 Skjetten
Tlf.: 06384
www.3M.no/vern



Finn ut mer om 3M™ Versaflo™ Batteridrevet turbo ved å skanne denne QR-koden med smarttelefonen eller besøk www.3M.no/Versaflo.

3M og Versaflo er varemerker som tilhører 3M.
Denne brosjyren kan resirkuleres. Trykket i Sverige.
© 3M 2015. Med enerett. BR65 0195-4 NO 151029