

3M™ Hiomakangasnauhat

384F



- ▶ Yleiskäyttönauha moneen eri käyttötarkoitukseen
- ▶ Alumiinioksidimineraali sekä pieni määrä 3M tarkkuusmuotoiltua keraamista hiomajyvää
- ▶ Märkä- ja kuivahiontaan
- ▶ Soveltuu alhaisen ja keskitason hiontapaineen sovelluksiin
- ▶ Karkeudet 36+ - 240+ / P320 - P400

Tehokas perusnauha

Kaikenlaisen metallin hiontaan, soveltuu myös puulle. Parempi suorituskyky kuin perinteisillä alumiinioksidinauhoilla.

3M

Teknisiä tietoja

3M™ 384F hiomakangasnauha

Kuvaus	Helppo nauha yleiskäyttöön
Hiomamineraali	Alumiinioksidi, karkeimmissa nauhoissa lisätty 3M tarkkuusmuotoiltua keraamista hiomajyvää
Selkä	X-kangas (polyesteri)
Karkeudet	36+, 50+, 60+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, P320, P400
Hiomapaine	Alhaisesta keskitasoon
Sovelluksia	Jäysteutykseen ja yleiskäyttöön metalleille. Joitakin käyttökohteita puun hiontaan.
Käyttö	Kaikille metalleille ja puulle
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">▶ X-polyesterikangas selkämateriaalina soveltuu sekä kuiva- että märkähiontaan▶ Hartsisidos kestää kuumuutta ja korkeaa hiontapainetta▶ 3M tarkkuusmuotoiltu keraaminen hiomajyvä sekä alumiinioksidi mahdollistavat korkean suorituskyvyn useilla eri materiaaleilla▶ Voidaan käyttää hiontaan kontaktipyörää vasten tai vapaalla nauhalla
Valinta	Hiontatoihin, joihin halutaan kustannustehokas nauha.

Materiaalit

Alumiini	Hiiliteräs	Ruostumaton teräs	Titaani	Metalliseokset
•	•	•	•	•

Sovellukset

Sovellus	Hiomapaine	Kosketuspinta-ala	Kontaktipyörä	Karkeudet
Aineenpoisto	Keskitaso/korkea	Pieni tai keskisuuri	65 – 90	36+ – 60+
Jäysteenpoisto*	Korkea	Pieni	65 – 90	36+ – 120+
Hionta*	Keskitaso	Keskisuuri	50 – 70	80+ – P240
Viimeistely*	Alhainen	Suuri	50 – 40	120+ – P400

* Sovelluksiin voidaan käyttää myös 3M™ Trizact™ tai 3M™ Scotch-Brite™ hiomanauhoja.

Käyttö

Automatisoitu	Nauhahiomakone	Centreless-hiomakone	Raspiroope	Tasohiomakone
•	•	•	•	•