



División de productos para el mercado de postventa de automoción

3M™ Cera Transparente para Cavidades Internas 08909

1) Códigos

3M 08909/500 ml (aerosol)

2) Descripción y usos finales

Esta cera para cavidades internas de baja graduación y color transparente está diseñada para penetrar en grietas y superficies revestidas. Una vez seco, ofrece un revestimiento protector flexible que brinda unas excelentes propiedades preventivas contra el óxido.

Principales características del producto:

- Aerosol fácil de usar
- Buenas propiedades de impregnado: mediante la capilaridad, se introduce en los huecos y las juntas.
- Buenas propiedades de adhesión
- Buena cobertura

La cera para cavidades internas 3M 08909 se puede aplicar a cavidades internas que requieran protección frente al óxido, por ejemplo, las partes interiores de:

- Puertas
- Maleteros
- Paneles de los alerones traseros
- Molduras
- Largueros del chasis

3) Propiedades físicas

Color	Transparente
Base	Cera
Propulsor	Propano-butano
Punto de inflamabilidad	23 °C
Punto de ebullición	135 °C
Contenido sólido	14 %
Intervalo de temperaturas de servicio	De -20 °C a +90 °C
Gravedad específica	0,86
Tiempo libre de pegado	Aprox. 2 horas



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/03/2017 Sustituye a: 28/10/1994

Condiciones de almacenamiento	De +5 °C a 30 °C
Vida útil	18 meses en condiciones de almacenamiento normales

4) Instrucciones de uso

- Agítese bien antes de usar.
- Use un actuador normal para las áreas accesibles y un tubo de extensión flexible especial para las zonas de difícil acceso.
- Aplicar de forma abundante.
- Tras la pulverización, limpie la válvula invirtiendo el bote y presionando el botón hasta que esté despejada.

PRECAUCIÓN: no intente pintar encima de 3M 08909.

5) Almacenamiento

Contenedor presurizado. Protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después del uso. No pulverice sobre llamas ni material incandescente.

6) Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el departamento de toxicología de 3M local.

La cera para cavidades internas 3M 08909 transparente está diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal:

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/03/2017 Sustituye a: 28/10/1994

Más información sobre seguridad y salud

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid