



División de productos para el mercado de postventa de automoción

3M™ Limpiacrystales 08631

1) Códigos

3M 08631 : Aerosol de 500 ml (479 g)

2) Descripción y usos finales

El aerosol 3M 08631 es un producto de limpieza rápida para parabrisas, ventanas posteriores, laterales y espejos. Deja las superficies brillantes y limpias. También se puede usar para limpiar vinilos usados en automoción, embellecedores interiores de plástico, plásticos transparentes (por ejemplo plexiglás), cromo y metales. No afecta a las superficies pintadas.

3) Propiedades físicas

Base	Base agua
Color	Blanco
Consistencia	Espuma
Disolvente	Agua (5 % de la masa de los contenidos es inflamable)
Contenido sólido	0,5 %, aprox.
Propulsor	Hidrocarbano
Compuestos orgánicos volátiles	50 g
Temperatura de aplicación	De +15 °C a +30 °C

4) Instrucciones de uso

1. Agítese antes de usar.
2. Aplique una cantidad abundante de limpiador a una distancia de unos 20 o 30 cm de la superficie.
3. Deje que la espuma blanca actúe durante 30 segundos.
4. Seque con un paño suave y limpio. Limpie desde el perímetro exterior hasta el centro del cristal.
5. Las superficies extremadamente sucias necesitan una segunda aplicación.

Los mejores resultados se obtienen cuando el material está a temperatura ambiente.

Precaución: después del uso, invierta el bote y pulverice para limpiar la boquilla.



Hoja de datos técnicos

En vigor: 19/05/2017 Sustituye a: 20/01/1999

5) Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50 °C.
Vida útil de almacenamiento	12 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento normales. Consulte el número de lote y la fecha de caducidad en la lata.

6) Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el departamento de toxicología de 3M local.

El limpiacristales 3M 08631 está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre salud y seguridad

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid