



## División de productos para el mercado de postventa de automoción

### 3M™ Limpiador de Adhesivos 08984

---

#### 1) Códigos

08984 : Lata metálica de 1 litro con sistema de dosificación

#### 2) Descripción y usos finales

- Para eliminar adhesivos, esmalte de silicona, ceras, desgarros, aceites, etc.
- Como disolvente para algunos adhesivos

Principales características del producto:

- Se puede utilizar en todas las superficies.
- Limpiador de uso general.
- No daña la pintura seca.
- No se requiere limpieza en seco.
- Las propiedades de secado lento permiten una limpieza eficiente de todas las acumulaciones de adhesivos.
- Trabajo limpio porque el sistema de dispensado de plástico evita los desperdicios.

#### 3) Propiedades físicas

<b>Base</b>	Mezcla de destilados de petróleo: líquido
<b>Color</b>	Transparente
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50 °C.
<b>Vida útil de almacenamiento</b>	4 años desde la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento normales.

#### 4) Instrucciones de uso

- Apertura: Introduzca el dedo por la anilla y tire de ella para retirarla.
- Aplique la cantidad requerida en un paño seco usando el sistema de dosificación de plástico especial y limpie la zona.



# Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/03/2017    Sustituye a: 20/01/1999

## Precaución:

- No use ningún limpiador sobre pintura fresca o no curada.
- Producto inflamable

## 5) Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente en la zona de almacenamiento de productos inflamables. Rote los productos con un sistema de tipo “el primero en entrar es el primero en salir”. Busque en el contenedor la información sobre la vida de almacenamiento del producto si se almacena en las condiciones recomendadas en contenedores originales y sin abrir. Úsese en una zona bien ventilada.

## 6) Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el departamento de toxicología de 3M local.

**El limpiador de adhesivos 3M 08984 está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.**

## 7) Aviso legal:

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud

### **3M AAD Reparación del Automóvil**

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid