



## División de productos para el mercado de postventa de automoción

### 3M™ Wetordry™ Papel de Lija 314

---

#### 1) Códigos

Disponible en varios granos y tamaños.

#### 2) Descripción y usos finales

Producto de uso general apto para funciones de lijado en seco y húmedo.

#### 3) Propiedades físicas

Hojas de 230 mm x 280 mm y 230 mm x 138 mm

Granulometría : F y P1200-P60

Soporte : Papel impermeable impregnado de látex de 115 g/m<sup>2</sup>

Mineral : Óxido de aluminio

Revestimiento : Grano cerrado

Aglomerante : Resinoide

Características	Ventajas	Beneficios
Soporte de alta calidad	Flexible y adaptable	Fácil manejo con el máximo rendimiento
Mineral de óxido de aluminio	Muy resistente y duradero	Larga vida útil
Grado P	Acabado uniforme	Acabado de alta calidad consistentemente

#### 4) Instrucciones de uso

Lijado general en húmedo (a mano) de vehículos pintados y otros materiales sintéticos.



## 5) Almacenamiento

Se recomienda que todos los productos abrasivos revestidos se almacenen con niveles constantes de temperatura y humedad, entre 18 y 22 °C y entre el 50 % y el 65 % de humedad relativa. Deben mantenerse alejados de paredes, ventanas o suelos húmedos (o fríos) para evitar la posible absorción de humedad. Del mismo modo, se debe evitar el almacenamiento cerca de fuentes de calor, como tuberías de vapor, radiadores, conductos de aire caliente, hornos, etc.

Lo más adecuado es almacenar el producto en su embalaje original hasta que se vaya a usar. En esas condiciones, su período de conservación es indefinido.

## 6) Seguridad

Use el producto según los procedimientos normales de lijado en húmedo.

Siempre que sea posible, el lijado debe llevarse a cabo en una zona bien ventilada y se recomienda encarecidamente llevar puestas gafas, máscaras antipolvo y guantes adecuados.

**El papel de lija 3M 314 Wetordry™ está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.**

## 7) Aviso legal:

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud

**3M AAD Reparación del Automóvil**

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid