



División de productos para el mercado de postventa de automoción

3M™ Planchas Antisonoras

1) Códigos

08840 : Piezas de 500 x 500 mm (10 unidades por caja)

Nota: Las planchas están precortadas en tamaños de 250 x 500 mm. El lado visible está punteado.

2) Descripción y usos finales

Las planchas 3M 08840 absorben los ruidos y las vibraciones. Son hojas autoadhesivas.

Las planchas antisonoras 3M 08840 se pueden aplicar al suelo de los vehículos, los compartimentos del motor, el maletero, el capó, la parte interior de las puertas y los paneles de la carrocería.

PRECAUCIÓN: LA PELÍCULA PROTECTORA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO DEBE RETIRARSE ANTES DE PINTAR ENCIMA DE ELLA.

Características principales del producto:

- Plancha antisonora
- Buena adhesión
- Flexible y adaptable
- Posibilidad de pintar encima

3) Propiedades físicas

Espesor	1,68 mm ± 0,17
Peso	3,0 ± 0,3 kg/m ²
Material	Elastómeros, relleno mineral y betún
Amortiguación	≥ 10 dB/segundo
Resistencia térmica	De -20 °C a 70 °C
Resistencia al pelado (después de 22 horas a 23 °C)	≥ 5 N/cm



Hoja de datos técnicos

En vigor: 03/03/2017 Sustituye a: 01/03/2000

Condiciones de almacenamiento	Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50 °C.
Vida útil en almacenamiento	4 años desde la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento normales. Consulte el número de lote y la fecha de caducidad en el producto.

4) Instrucciones de uso

1. Preparación

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa o aceites.

2. Método de aplicación

Corte las almohadillas según el tamaño deseado con unas tijeras o un cuchillo.

Retire la parte posterior y coloque la almohadilla ejerciendo una presión fuerte y homogénea (2 kg/cm²).

Si la plancha debe ser pintada, retire la película de polietileno protector de la superficie, a fin de obtener una buena adhesión de la pintura.

Nota:

para aumentar la adhesión a las superficies y adaptar las almohadillas a la forma de las zonas, precaliéntelas a 30 °C.

Precaución: no las aplique a temperaturas inferiores a 5 °C.

5) Almacenamiento

Almacénese a temperatura ambiente. Rote los productos con un sistema de tipo “el primero en entrar es el primero en salir”. Busque en la caja la información sobre la vida en almacenamiento del producto, si se almacena en las condiciones recomendadas en la caja original y sin abrir.

6) Seguridad

Ninguno. Las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) no son obligatorias para las planchas antisonoras 3M 08840 según la directiva europea 91/155/CEE.

Las planchas antisonoras 3M están diseñadas EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.



7) Aviso legal

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid