



## División de productos para el mercado de postventa de automoción

### 3M™ Sellador Preformado de Fácil Aplicación 08568

---

#### 1) Códigos

08568 : 300 mm x 6 mm      (60 tiras/caja)

#### 2) Descripción y usos finales

3M 08568 es un compuesto preformado en tiras para sellar todo tipo de orificios en la carrocería de un coche, así como huecos alrededor de los cables y pilotos traseros.

Características principales del producto:

- Tiras preformadas
- Fácil de aplicar con el pulgar
- Suave, no se endurece
- Completamente impermeable
- No merma
- Buena adhesión
- Sin migración de aceite
- Posibilidad de pintar encima

#### 3) Propiedades físicas

---

<b>Base</b>	Polibutileno
<b>Color</b>	Gris
<b>Disolvente</b>	Ninguno
<b>Consistencia</b>	Masilla extendida
<b>Contenido sólido</b>	100%
<b>Intervalo de temperaturas de servicio</b>	Entre -30 °C y +70 °C
<b>Compuestos orgánicos volátiles</b>	Sin disolvente
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 50 °C.
<b>Vida útil de almacenamiento</b>	24 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento normales.

---



## 4) Instrucciones de uso

Para sellar grietas del maletero, retire el sellador antiguo usando el limpiador de adhesivo multifunción 3M 08984 si procede.

Asegúrese de que la grieta esté limpia y seca. Presione la tira firmemente en su lugar de forma homogénea con los dedos o una herramienta.

En el caso de orificios grandes, se pueden enrollar varias tiras o piezas.

## 5) Almacenamiento

Almacénese a temperatura ambiente. Rote los productos con un sistema de tipo “el primero en entrar es el primero en salir”. Si se almacena en las condiciones recomendadas en contenedores originales sin abrir, el producto tiene una vida de almacenamiento de 12 meses. Úsese en una zona bien ventilada.

## 6) Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el departamento de toxicología de 3M local.

**El sellador preformado de fácil aplicación 3M 08568 está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.**

## 7) Aviso legal:

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud

### **3M AAD Reparación del Automóvil**

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid