

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク（排気弁付き）

# ムレにくい。


# 保護めがねもくもりにくい。



### もっと快適な作業を提供します。

3M独自に開発した「のれん型排気弁」は、わずかな呼気のみで熱気やムレ・湿気を下方へ排出するので、保護めがねが曇りにくく特に夏場の暑熱作業でも安心して快適な作業が行えます。

また使い捨てなので、軽量で清潔な装着感を得られます。




### こんなに違う！


#### マスク内部の熱のこもり温度

温度の違いを色で表わすサーモグラフィーによる実験です。右側の排気弁なしのマスクでは、呼気による熱がこもり温度が上昇したことを示す赤色になっています。一方、左側の排気弁付きマスクでは、呼気をスムーズに排出しているため、熱気がこもらず温度が低いことを示す青色になっています。

排気弁付き  
温度が低い！



排気弁なし  
温度が高い！



# 排気弁付きの使い捨て式防じんマスク 製品ラインナップ

呼吸がしやすくフィット感も抜群。

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8511-DS2

平均実測値

粒子捕集効率	99.1%
吸気抵抗	29Pa
排気抵抗	24Pa
重量	14.5g
使用限度時間	27時間



製品概要

箱サイズ (mm)	125 × 160 × 240
ケースサイズ (mm)	340 × 660 × 260
入れ目	10枚/箱 10箱/ケース

3面立体構造で携帯・保管に便利。

## 3M™ Aura™ 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

平均実測値

粒子捕集効率	99.8%
吸気抵抗	33Pa
排気抵抗	26Pa
重量	13.2g
使用限度時間	19時間



製品概要

箱サイズ (mm)	85 × 240 × 210
ケースサイズ (mm)	270 × 485 × 435
入れ目	10枚/箱 12箱/ケース

呼吸がラクな経済的モデル。

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8805-DS2

平均実測値

粒子捕集効率	98.0%
吸気抵抗	32Pa
排気抵抗	29Pa
重量	14g
使用限度時間	11時間



製品概要

箱サイズ (mm)	130 × 130 × 190
ケースサイズ (mm)	410 × 540 × 390
入れ目	10枚/箱 24箱/ケース

ヘルメットの上から装着できる。

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8822E-DS2

平均実測値

粒子捕集効率	99.5%
吸気抵抗	38Pa
排気抵抗	29Pa
重量	16g
使用限度時間	16時間



製品概要

箱サイズ (mm)	130 × 135 × 190
ケースサイズ (mm)	410 × 540 × 390
入れ目	10枚/箱 24箱/ケース

活性炭フィルターが臭いを除去。

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2※

平均実測値

粒子捕集効率	99.5%
吸気抵抗	49Pa
排気抵抗	32Pa
重量	19g
使用限度時間	9時間



製品概要

箱サイズ (mm)	135 × 135 × 220
ケースサイズ (mm)	300 × 670 × 240
入れ目	10枚/箱 10箱/ケース

熱気やムレを排出し不快感を軽減。

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8812J-DS1

平均実測値

粒子捕集効率	98.4%
吸気抵抗	32Pa
排気抵抗	25Pa
重量	13g
使用限度時間	12時間



製品概要

箱サイズ (mm)	130 × 130 × 190
ケースサイズ (mm)	410 × 540 × 390
入れ目	10枚/箱 24箱/ケース

※3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2は、労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下の環境でご使用ください。  
※上記性能の数値は、弊社で計測した平均実測値であり、保証値ではございません。

保護めがねのおすすめはコレ!

2018年5月14日発売

## 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F

高耐久なスコッチガード™  
防曇コーティング導入

- 防曇性** 高い耐久性の防曇コーティングで曇りにくさが長持ち
- 快適性** 3M独自の圧力分散技術の導入で着けているのを忘れるような快適性
- 防護性** ガスケットパーツの装着が可能で飛来物・粉じんの流入を低減



3M、セキュアフィット、Aura、Scotchgard、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://go.3M.com/psd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

OHS-485-E(0418)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

販売店