



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Papier 401Q WetOrDry

---

#### 1) Références

09546 - P2000

09545 - P1500

#### 2) Description et utilisation

Un produit haut de gamme dédié au ponçage humide, procurant une finition soignée uniforme.

#### 3) Propriétés physiques

Coupes de 230 mm x 138 mm

Grain : P1500-P2000

Support : Papier étanche imprégné de latex 115 g/m<sup>2</sup>

Minéral : Carbure de silicium

Poudrage : Poudrage fermé

Liant : Liant résine

| Caractéristiques                | Avantages               | Bénéfices  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| Support haute qualité           | Flexible et conformable | Simplicité d'emploi, avec performances maximales |
| Minéraux de carbure de silicium | Coupe initiale rapide   | Rectification et finition rapide                 |
| Grains P                        | Finition uniforme       | Finition constante de qualité optimale           |

#### 4) Consignes d'utilisation

Rectification des grains et défauts sur les panneaux peints et d'autres matériaux synthétiques nécessitant une finition uniforme soignée.

## 5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.).

Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

## 6) Sécurité

Utilisez le produit en conformité avec les procédures standard de ponçage humide.

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants.

**Le papier 401Q Wetordry™ 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 15/06/2006

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>3M (Suisse) S.à r.l.<br/>Systèmes de Réparation pour<br/>l'Automobile<br/>Eggstrasse 93<br/>CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21<br/><a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a><br/><a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p> | <p>3M France<br/>1 Parvis de l'Innovation<br/>CS 20203<br/>95006 Cergy-Pontoise<br/>France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61<br/><a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a><br/><a href="http://www.3M.com/fr/repauto">www.3M.com/fr/repauto</a></p> | <p>3M Belgium bvba/sprl<br/>Automotive Aftermarket<br/>Division<br/>Hermeslaan 7<br/>1831 Diegem<br/>Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111<br/><a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a><br/><a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p> |
| <p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE<br/>Société à responsabilité limitée<br/>Au capital de 19.756.400<br/>Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz<br/>Bureau 6 Plateforme Lot n°2<br/>Immeuble 4 zénith Tanger, R.C :<br/>74327, I.F. : 18745050</p>                                 | <p>3M MAROC<br/>Société à responsabilité limitée<br/>Au capital de 18.000.000 de<br/>Dirhams,<br/>Siège Social: 33, lot la colline II<br/>Sidi Maarouf - Casablanca<br/>R.C:78517, I.F.: 1084514<br/>Morocco</p>   |   |

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés