

## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Pistolet Pneumatique Universel 08993

---

#### 1) Références

08993

#### 2) Description et utilisation finale

Équipement standard fourni dans la boîte :

- 1 pistolet pneumatique
- 2 buses externes noires
- 1 buse interne grise
- 1 bague de verrouillage
- 1 piston de guidage (pour cartouche extrudable)
- 1 piston d'adaptation (pour sachet)
- 1 piston pour sachet

Le pistolet universel 3M™ 08993 permet d'appliquer tous types d'enduits monocomposants. Il permet d'extruder ou de pulvériser le produit en obtenant différentes finitions, et différentes largeurs de joints. Le pistolet permet également la pulvérisation du mastic 3M™ 08851 sur des zones étendues. Deux régulateurs de pression servent à régler séparément le débit de produit et la largeur de la pulvérisation.

Grâce au piston télescopique breveté, vous pouvez utiliser les cartouches et les sachets, en évitant tout contact entre l'air comprimé et le produit. Un système d'évacuation rapide de l'air dans la chambre de pression du piston empêche la sortie du produit une fois la gâchette relâchée.

Conçu pour être utilisé avec le mastic pulvérisable 3M™ MS 08851 1K, le pistolet 3M™ 08993 peut également être utilisé avec :



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 30/06/1997

Cartouches de 310 ml :	08684/89/94 08851 08855 50740	Mastic universel polyuréthane Mastic pulvérisable 1K Mastic pulvérisable MS 1K Mastic universel 1K
Sachets 310 ml :	08782/87/89 08615	Polyuréthane universel Colle polyuréthane 1K pour vitrages
Sachets RTP 207 et 310 ml :	08658/59	Colle polyuréthane 2K pour vitrages

Principales caractéristiques du produit :

- Pression de travail entre 3 et 8 bar
- Utilisable avec des cartouches et des sachets
- Aucun nettoyage (buse interne jetable, et buse externe nettoyée à l'air, via un lent relâchement de la gâchette en fin d'utilisation)
- Réglage indépendant de la pulvérisation et de la quantité de produit
- Pas d'air inclus dans les cartouches (produit poussé par un piston télescopique)
- Taille : 460 mm x 70 mm x 210 mm (L x l x h)
- Poids : 1,2 kg

### 3) Consignes d'utilisation

Consultez le livret joint.

Avertissement : assurez-vous que la buse externe est propre avant d'utiliser le pistolet. L'obstruction de la buse génère une pression dans la cartouche, même si le pistolet est déconnecté.

Remarque :

- Pour l'extrusion de joints arrondis, réglez le bouton rouge (air de pulvérisation) sur 0 : pas d'atomisation du produit. Par ailleurs, ajustez le débit du produit entre 1 et 10 à l'aide du bouton bleu.
- Pour la pulvérisation, ajustez les boutons d'air de pulvérisation et de débit produit (respectivement rouge et bleu) afin d'obtenir la finition désirée.

Avec le mastic pulvérisable 08851 3M™, réglez le bouton d'air de pulvérisation sur 2,5-3 maximum.



### 4) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.).

Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

### 5) Sécurité

Veillez vous référer au livret joint.

**Le pistolet pneumatique universel 08993 3M est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

### 6) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 30/06/1997

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés