



Solutions pour la réparation automobile

3M™ Revêtements Dessous de Caisse 08861

1) Références

08861 : Pot 1 litre

2) Description et utilisation

Le revêtement 3M™ 08861 est un revêtement pour dessous de caisse carénage à base d'asphalte noir, conçu pour protéger les surfaces contre les gravillons. Il vous procure un revêtement robuste et flexible après séchage, qui présente d'excellentes propriétés anti-rouille et d'insonorisation.

Ce produit est recommandé pour la protection des parties non visibles sous le châssis du véhicule qui ne nécessitent aucune peinture :

- Passages de roue
- Dessous de caisse
- Panneaux intérieurs des ailes

Le produit octroie le même aspect et la même protection contre la corrosion que le revêtement OEM d'origine.

AVERTISSEMENT : Il n'est pas possible de peindre sur le revêtement 3M 08861.

Caractéristiques clés :

- Résistance aux gravillons, à la corrosion et aux intempéries
- Insonorisation
- Robustesse et flexibilité garanties
- Excellente couverture, même en une couche
- Ne coule pas
- Bonne adhérence
- Séchage rapide

3) Propriétés physiques

Base	Asphalte
Solvant	Hydrocarbures
Densité	1
Teneur en matière sèche	55 %
Temps de séchage	1 heure
Couverture	2-3 m ² /litre
Température d'utilisation	-25 °C à + 70 °C
Conditions de stockage	Conservez dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stockez et appliquez le mastic à température ambiante (15-30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
Durée de conservation	2 ans à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consultez le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur l'aérosol.

4) Consignes d'utilisation

REMARQUE : Le revêtement 3M 08861 doit être pulvérisé avec un pistolet 3M 08996.

1-Préparation

Les surfaces doivent être exemptes de poussière et d'huile.

Assurez-vous que le pistolet est propre et que les orifices de sécurité ne sont pas obstrués.

Vissez le pot sur le pistolet de pulvérisation 3M 08996.

Avertissement : *Secouez le pot avant ouverture.*

2-Méthode d'application

Utilisez une pression entre 4 et 6 bar (55-80 PSI)

En fonction de la texture souhaitée, pulvérisez à une distance comprise entre 25 et 50 cm.

Si vous appliquez plusieurs couches, laissez sécher 15 à 30 minutes entre chaque couche.

Avertissement : *Ne peignez pas sur ce revêtement dessous de caisse.*

5) Stockage

Stockez à température ambiante, dans une pièce de stockage des produits inflammables. Faites tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti. La durée de conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients d'origine non ouverts, est indiquée sur le récipient. Utilisez dans une zone bien aérée.

6) Sécurité

Consultez la fiche technique de données de sécurité ou contactez votre département toxicologie 3M.

Le revêtement de dessous de caisse 3M 08861 est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 27/01/1999

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés