



Easy. Fast. Done.

PATCH plus primer

Spackling Compound

Makes repairs

3X Faster

than traditional spackling*

Spackling & Primer in One / Professional-looking results

Easy. Fast. Done.

3M™ Patch plus primer 4-in-1 Applicator

**Everything you need for small wall repairs—
all in one easy tool.**

3M™ Patch plus primer is a spackling compound and primer in one, which eliminates the need to prime before painting. It creates a quick-drying patch. It is ready to paint in 30 minutes** and dries hard enough to hold a nail or screw. The repair will be virtually invisible under dried paint, giving you professional-looking results.

Features and benefits

- Spackling compound and primer in one
- Makes repairs 3x faster than traditional spackling*
- Resists flashing (changing paint sheen)
- Great hiding power
- No shrinking or cracking
- Ready to paint in 30 minutes**
- Firmly holds nails and screws
- Professional-looking results

INCLUDES:

- ▶ Putty Knife
- ▶ Spackling
- ▶ Primer
- ▶ Sanding Pad



Construction and Home Improvement Markets Division

3M Center, Building 223-4S-02, St. Paul, MN 55144-1000
1-800-494-3552
3M.com

*Compared to vinyl spackling that does not contain primer.

**Based on 1/2"-wide, 1/8"-deep hole.

© 3M 2015. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M.
Please recycle. Printed in U.S.A.
70-0717-0482-2A



Fácil. Rápido. Listo.

PATCH plus primer

Compuesto enduido

Realiza reparaciones
3 veces más rápido
que el enduido tradicional*

Enduido y acondicionador en uno / Resultados profesionales

Fácil. Rápido. Listo.

Aplicador 4 en 1 de Patch plus primer de 3M™

Todo lo que necesita para pequeñas reparaciones de pared – todo en una práctica herramienta.

El imprimador 3M™ Patch plus es un compuesto de relleno y un imprimador en un solo producto, lo que elimina la necesidad de aplicar un imprimador antes de la pintura. Requiere utilizar un parche de secado rápido. Está listo para pintar en 30 minutos**, y el secado es lo suficientemente resistente como para sostener un clavo o tornillo. La reparación es prácticamente invisible bajo la pintura seca, lo que brinda resultados profesionales.

Características y beneficios

- Compuesto enduido y acondicionador todo en uno
- Realiza reparaciones 3 veces más rápido que los enduidos tradicionales*
- Resiste destellos (que cambian el brillo de la pared)
- Excelente capacidad de ocultamiento
- Sin contracciones ni grietas
- Listo para pintar en 30 minutos**
- Sostiene clavos y tornillos
- Resultados profesionales

INCLUYE:

- ▶ Espátula para masilla
- ▶ Enduido
- ▶ Acondicionador
- ▶ Almohadilla de lijado



Construction and Home Improvement Markets Division
3M Center, Building 223-4S-02, St. Paul, MN 55144-1000
1-800-494-3552
3M.com

*Comparado con enduido de vinilo que no contiene acondicionador.

**Basado en un orificio de 13 mm (1/2 in) de ancho y 3 mm (1/8 in) de profundidad.

© 3M 2015. Todos los derechos reservados.
3M es una marca comercial de 3M.
Recicle. Impreso en EE. UU.
70-0717-0482-2A