

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Cintas 3M™ Knifeless

# Sin cuchillas. Sin daños. Sin preocupaciones.

Instale cualquier lámina de personalización de vehículos sin utilizar cuchillas y sin causar daños en la superficie del vehículo. Corte fácil y limpio sin importar cuál sea el diseño. No utilizar cuchillas significa que no hay daño del que preocuparse ni por su parte ni por la de sus clientes.



# Corta mejor que una cuchilla.

Supera con creces a los sistemas de corte de lámina utilizados hasta la fecha .

Las cintas Knifeless se inspiraron en la idea de no tener que preocuparse por dañar la superficie al cortar cualquier lámina. Diseñadas por instaladores para instaladores, las cintas Knifeless proporcionan a los nuevos instaladores la oportunidad de empezar a cortar antes, ganando confianza. Y además lleva a los instaladores expertos al siguiente nivel – incrementando su velocidad y liberando su creatividad. ¿Qué podría ser mejor que esto?

Para consejos, vídeos, y más información, visite [www.3Mgraphics.com/eu/knifelesstape](http://www.3Mgraphics.com/eu/knifelesstape)

Serie Classic

## 3M™ Finish Line Knifeless Tape KTS-FL1

Nuestro producto nº 1 establece el nuevo estándar de la industria para el acabado gráfico de los vehículos, sin cuchillas.

- ▶ Corta fácilmente la mayoría de las láminas.
- ▶ Su diseño patentado hace sencillo el corte en cualquier dirección siguiendo los contornos y las curvas.
- ▶ Para aplicaciones de una o varias capas.



▲ Siga los contornos y las curvas en cualquier parte del vehículo .

## 3M™ Perf Line Knifeless Tape KTS-PERF1

Fácil corte de un margen uniforme entre la lámina y la moldura de caucho.

- ▶ Se utiliza para cortar laminados y perforados así como para crear previamente un corte uniforme en el relieve, a lo largo de la moldura de caucho, antes de aplicar el sellador de bordes.
- ▶ Se puede utilizar para salvar huecos estrechos y para recortar.



▲ Cree un relieve uniforme entre el vinilo y la moldura de caucho .

## 3M™ Bridge Line Knifeless Tape KTS-BL1

Haga cortes uniformes puenteando de un paño a otro para un acabado profesional.

- ▶ Utilícelo para conseguir cortes limpios y uniformes en grandes espacios entre las puertas, parachoques, y las molduras de caucho.
- ▶ Para aplicaciones de una o varias capas.



▲ Cortes uniformes en los huecos entre los paneles del coche .

## Serie Design

### 3M™ Design Line Knifeless Tape KTS-DL1

La cinta y su filamento flexible han sido desarrollados para crear fácilmente diseños perfilados, y dejar bordes limpios.

- ▶ Cree líneas, y diseños que rivalizan con los de una cuchilla o un plotter.
- ▶ Su diseño patentado permite realizar giros fácilmente en cualquier dirección para crear obras de arte únicas.
- ▶ La cinta puede romperse con las manos para una aplicación más rápida.
- ▶ Para aplicaciones de láminas monocapa.



▲ Cree diseños únicos.

### 3M™ Tri Line Knifeless Tape KTS-TL6 & KTS-TL9

Cinta única y triple que asegura un ancho de la línea consistente y precisa desde un lado al otro del vehículo.

- ▶ Cree rayas, huecos, y uniones que rivalicen con las de cualquier cuchilla o plotter.
- ▶ Cree diferentes anchos utilizando 6 mm, 9mm o una combinación de ambos.
- ▶ Su diseño patentado permite realizar giros fácilmente en cualquier dirección para crear obras de arte.
- ▶ La cinta puede romperse con las manos para una aplicación más rápida.
- ▶ Para aplicaciones de láminas monocapa.



▲ Cree rayas consistentes en cualquier lámina.

## Serie Premium

### 3M™ Precision Line Knifeless Tape KTS-PL1

Esta revolucionaria herramienta proporciona un corte afilado y limpio incluso en las aplicaciones de lámina más exigentes.

- ▶ Su filamento ultra fino y ultra afilado corta láminas reflectantes, metálicas, cromadas, y 3M™ DI-NOC™, además de cualquier otra lámina con o sin PVC.
- ▶ Su diseño patentado permite realizar giros fácilmente en cualquier dirección para seguir los contornos y las curvas.
- ▶ Para aplicaciones de láminas monocapa o multicapa.



▲ Haga juntas limpias entre dos láminas.

### 3M™ PPF Line Knifeless Tape KTS-PPF1

El sistema de dos cintas proporciona una instalación flexible, rápida y fácil de la lámina de protección de la pintura –obtenga cortes simétricos y limpios sin plotter.

- ▶ Sus filamentos ultra finos y ultra afilados permiten realizar cortes en láminas para protección de pintura y en láminas de control solar.
- ▶ La combinación del cubre-cinta y de la cinta de corte hacen la cinta más rígida, garantizando bordes afilados.
- ▶ El diseño patentado se conforma sobre contornos y curvas.



▲ Corta las aplicaciones de láminas de protección de pintura de forma limpia durante las aplicaciones en húmedo.

## Sin cuchillas. Sin daños. Sin preocupaciones.

Corta la lámina de manera precisa y eficiente sin necesidad de utilizar cuchillas y sin provocar daños superficiales, creando una línea limpia.



### 3M™ Finish Line Knifeless Tape KTS-FL1

El estándar de la industria para instalaciones de láminas de vehículos sin cuchilla.

- ▶ Corta fácilmente la mayoría de las láminas para vehículos.



### 3M™ Design Line Knifeless Tape KTS-DL1

Consigue la flexibilidad que necesitas creando diseños contorneados con bordes afilados.

- ▶ Se estira ligeramente y se gira fácilmente para conseguir trabajos únicos.



### 3M™ Tri Line Knifeless Tape KTS-TL6 & KTS-TL9

Única, la cinta de triple línea asegura precisión y una consistencia en el ancho de la raya desde un lado del coche hasta el otro.

- ▶ Crea rayas, huecos, y uniones.
- ▶ Crea diferentes anchos utilizando 6mm, 9 mm, o una combinación de ambos.



### 3M™ Perf Line Knifeless Tape KTS-PERF1

Corte laminado y perforado de láminas protectoras para ventanas con un acabado limpio y afilado de los bordes.

- ▶ Crea cortes de relieve uniformes a lo largo de las molduras de goma.
- ▶ Se utiliza para superar huecos estrechos.



### 3M™ Bridge Line Knifeless Tape KTS-BL1

Crea cortes uniformes puentando de un panel al siguiente para un acabado profesional.

- ▶ Consigue cortes limpios y uniformes en huecos grandes.



### 3M™ Precision Line Knifeless Tape KTS-PL1

Corta reflectantes, metálicos, cromados, 3M DI-NOC™ y otras láminas con este filamento ultra fino y ultra afilado.

- ▶ Gira fácilmente en cualquier dirección para seguir los contornos y las curvas.



#### Commercial Solutions

3M España S.L.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.  
28027 Madrid

[www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica)

© 3M 2016. Todos los derechos reservados. 3M y DI-NOC son marcas registradas de 3M. Utilizado bajo licencia en Canadá. Por favor, recicle. Diciembre 2016.