

3M Science.
Applied to Life.™



新発売

3M™ セキュアフィット™
保護めがね ミラー
SF410AS



新発売

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね
ミラー SF410AS

まぶしい屋外・薄暗い屋内を
行き来する作業に適度な視認性



こんな用途に



屋内外行き来が頻繁な作業 (フォークリフト作業)



プラントメンテナンス作業



建築作業

イメージ (カメラレンズに保護めがねのレンズをかぶせて撮影)



SF401AF

クリア：より自然な色味



SF410AS




ミラー：屋内外で適度な視認性



SF402AF

グレー：まぶしさを大幅カット

屋外(まぶしい)



屋内(薄暗い)



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィットは、3M社の商標です。




スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/ohesd>

Please Recycle. Printed in Japan.
©3M 2017. All Rights Reserved.

OHS-026-B(0717)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます