

研磨作業時など、粉じんが多い環境での目の防護に！ 快適な装着感と防護性を両立した保護めがね

「3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM」新発売

スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：デニス・ラザフォード）は6月27日、顔幅の違いによらず快適な着け心地を実現するフィット性と防護性を両立させた「3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM」を発売します。



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM

着用イメージ

目への危険が想定される各種作業現場で採用されている「3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400 シリーズ」は、フィット性と業務用保護めがねの中ではトップクラスの軽さにより、長時間でもストレスなく快適に着用できると好評を得ています。

一方で、機械部品や金属加工の研磨・切削加工などの現場では、その快適性に加えて顔と保護めがねの隙間より流入する粉じんからの防護を求める声がありました。

新製品の「3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM」は、3M独自の圧力分散技術を活用したつるの構造により、顔幅の違いによらず驚くほど快適なフィット性を実現する「3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF401AF」のレンズの周りに、クッション性の高い「ガスケット」が付いています。ガスケットが上下の隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。ガスケットを装着してもわずか25gと軽量で、保護めがねに求められる快適な装着感と防護性を両立しました。

【ガスケットの装着イメージ】 レンズ内側の上下の隙間を埋め、粉じんの流入を防ぎます。



【製品概要】

製品名	レンズ色	素材	重さ	メーカー希望小売価格
3 M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM	クリア	レンズ・つる：ポリカーボネイト ノーズパッド・つるのパッド： 熱可塑性エラストマー ガスケット： ナイロン、熱可塑性合成樹脂	25g	オープン
3 M™ セキュアフィット™ ガスケット SF-FOAM	-	ナイロン、熱可塑性合成樹脂	6g	オープン

- ガスケット単体「3 M™ セキュアフィット™ ガスケット SF-FOAM」でも発売し、手持ちの「3 M™ セキュアフィット™ 保護めがねシリーズ」に装着することやパーツの交換が可能です。
- 保護具商や機械工具商などを通じて販売します。

「3 M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401AF-FM」に関するお問い合わせは、カスタマーコールセンター TEL: 0570-011-321

3 M、セキュアフィットは、3 M社の商標です。