

Boletim Técnico

Fita de Conexão Altiseg™

Fita de conexão para ser utilizado como parte de um sistema de ancoragem.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Leve
- Adapta-se em uma variedade de estruturas
- Possui argolas em “D” para ancoragem nas extremidades



APLICAÇÕES

Utilizado para montagem de pontos e sistemas de ancoragem. Para ancoragem e fixações em arestas não cortantes.

Especificações	
Fita	Poliéster (45mm)
Argolas em “D”	Aço
Fio/Costuras	Fio de alta tenacidade
Carga de ruptura	22kN
Tamanhos	60cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

O equipamento deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Cinco (5) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.