

Consulte os produtos pelo código 3M

DISCO DE 127MM SEM FURO (DS HK SF)

Código 3M	Descrição 3M
HC000660346	775L 80+ DS HK SF 127MM
HC000660353	775L 120+ DS HK SF 127MM
HC000662490	775L 150+ DS HK SF 127MM
HC000662516	775L 180+ DS HK SF 127MM
HC000662524	775L 220+ DS HK SF 127MM

DISCO DE 127MM CLEAN SANDING (DS HK CS)

Código 3M	Descrição 3M
HC000660361	775L 80+ DS HK CS 127MM
HC000660379	775L 120+ DS HK CS 127MM
HC000657524	775L 150+ DS HK CS 127MM
HC000662474	775L 180+ DS HK CS 127MM
HC000662482	775L 220+ DS HK CS 127MM

DISCO DE 152MM SEM FURO (DS HK SF)

Código 3M	Descrição 3M
HC000657458	775L 80+ DS HK SF 152MM
HC000657466	775L 120+ DS HK SF 152MM
HC000662532	775L 150+ DS HK SF 152MM
HC000662557	775L 180+ DS HK SF 152MM
HC000662565	775L 220+ DS HK SF 152MM

DISCO DE 152MM CLEAN SANDING (DS HK CS)

Código 3M	Descrição 3M
HC000657474	775L 80+ DS HK CS 152MM
HC000657482	775L 120+ DS HK CS 152MM
HC000657490	775L 150+ DS HK CS 152MM
HC000657508	775L 180+ DS HK CS 152MM
HC000657516	775L 220+ DS HK CS 152MM



Aplicações-alvo

- Lixamento de chapa crua sem revestimento.
- Lixamento de chapas com revestimento.
- Operações com lixadeiras orbitais em superfícies que exijam grãos grossos e intermediários, com alto poder de remoção.

Aplicações campeãs

- Lixamento de chapa crua ou superfícies revestidas.
- Ativação de superfície para pintura.

Você sabia que ?

- Os discos Hookit™ 775L podem eliminar etapas de lixamento?
- Podem substituir discos de costado de pano em superfícies planas, com melhor acabamento?
- Funcionam em operações a seco ou lubrificadas?
- A 3M oferece o sistema completo, incluindo a máquina, seja ela auto aspirada, sem aspiração ou com aspiração central, além do suporte Hookit correto de acordo com o grão utilizado?



▶ Acesse e confira os vídeos dos Discos Hookit 775L:
[youtube.com/3mabrasivosbr](https://www.youtube.com/3mabrasivosbr)

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br/industria
falecoma3m@mmm.com

3M


3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Discos Hookit™ 775L Cubitron™II

Se o desafio é
+ desempenho,
supere com
Hookit 775L.

Faça mais e melhor em menos tempo

Fabricados com costado de filme poliéster e grãos minerais cerâmicos 3M Cubitron™ II, os discos Hookit™ 775L proporcionam rendimento superior, alta durabilidade e maior facilidade no lixamento. Sua resistência é similar ao costado de pano, aliada ao excelente acabamento do costado de filme.



Disponibilidade

Discos de 5" (127mm)

Discos de 6" (152mm)

Discos sem furo e Clean Sanding

Grãos 80+ / 120+ / 150+ / 180+ e 220+

Embalagem: 250 discos



Exclusiva tecnologia 3M Cubitron™ II Confira as vantagens e benefícios

- + Corte muito mais rápido, gerando maior produtividade.
- + Alto poder de remoção proporcionado pelos grãos Cubitron™ II.
- + Vida útil superior aos discos convencionais, reduzindo custos com abrasivos.
- + Alta resistência ao rasgamento do costado, devido à construção com filme.
- + Pode substituir a lixa de pano, com a vantagem do excelente acabamento.
- + Reduz o esforço na operação e a fadiga do operador.



Performance superior

Testes com Hookit™ 775L comprovam rendimento 6 a 8 vezes superior aos abrasivos convencionais, com poder de corte duas vezes maior.


Grão convencional



Grão Cubitron™ II




Quantidade de material removido (gramas)



Disco de óxido de alumínio comum P80

Grão cerâmico do concorrente P80

Vida útil do disco (minutos)



3M Disco Hookit™ 775L Cubitron™ II 80+


Mercados-alvo



Indústria de Energia Eólica



Indústria de Ônibus



Indústria de Autopeças



Indústria de Madeira e Móveis



Indústria de Reparação Aeroespacial



Indústria de Marinas e Gelcoat