



Science.  
Applied to Life.™

---

# 3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 723D

---

## **Mineral typ:**

3M Precisionsformade slipmineraler  
blandade med aluminium oxid

## **Ryggmaterial:**

Flexibel J-duk med bomullsrygg

## **Korn:**

100+ / 120+ / 150+ / 180+ / 220+

## **Tryck:**

För applikationer med lågt tryck.

## **Avsedd för:**

Rostfrittstål och alla metaller

## **Applikationer:**

Utslipning och finslipning, mjukt  
kontakthjul rekommenderas.

- ▶ För finslipning och polering
- ▶ Kan användas slakt (utan mothåll)