



Science.
Applied to Life.™

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 784F

Mineral:

3M Precisionsformade keramiska slipmineraler blandat med aluminiumoxid

Ryggmaterial:

YF-duk i polyester (36+ till 80+)

XF-duk i polyester

(120+ till 180+) - för våt- och torrslipning

Korn:

36+ / 50+ / 60+ / 80+ / 120+ / 150+ / 180+

Tryck:

Medium

Avsedd för:

Alla metaller

Applikationer:

Gradning och finslipning av metall.