

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M Personal Safety Division

# En verden af komfort.

3M™ Versaflo™ Turboenhed TR-603E-ASB  
kan i kombination med 3M™ Helmaske 7900PF  
anvendes i asbest-/opskæringsmiljøer  
og yder den beskyttelse, komfort og  
brugervenlighed, du har behov for.

# 3M Versaflo Turboenhed TR-603E-ASB

## Nem rengøring og dekontaminering

- ▶ Glat overflade
- ▶ Velegnet til dekontaminering (IP54) og midlertidig nedsækning (IP67).
- ▶ Easy Clean-bælte – remmen kan nedsænkes i vand og har en glat overflader for nem og grundig rengøring.

## Behagelig luftstrøm

- ▶ TR-600 leverer et konstant og jævnt luftflow på 180 l/min, i takt med at batteriet aflades, eller filteret tilstoppes af partikler.

## Brugervenlighed

- ▶ Displayet viser status for batteriopladning og partikelfilterets tilstopning.
- ▶ LED-statuslys for batteriopladning vises både på batteriet og turboen.
- ▶ Brugerkalibrering af turboenheden er ikke påkrævet.
- ▶ Hørbare, vibrerende og visuelle alarmer.
- ▶ Smart og hurtig lader til en station

## Beskyttelse, sporbarhed og sikkerhed

- ▶ Godkendt i henhold til EN 12942 klasse TM3.
- ▶ Entydige serienumre anvendes både på turboen, helmasken og batteriet.
- ▶ Vedligeholdelsescertifikat følger med hvert startsæt.

## Helmaske 7900PF

- ▶ Dobbelt ansigtstætning giver en pålidelig pasform.
- ▶ Stort visir i polycarbonat giver et bredt synsfelt.
- ▶ Spænderne er nemme at lukke op.
- ▶ Sekspunktshovedbånd.
- ▶ Blød og slidstærk silikonegummi.



## 3M™ Versaflo™ Turboenhed TR-603E-ASB

(inklusive luftstrømsindikator TR-972 og gnistfang TR-662 (x2))



## 3M™ Versaflo™ P Start sæt TR-615E-ASB

Dette Versaflo™ start sæt indeholder TR-603E-ASB Turboenhed, P-filter, filterdæksel, gnistfang (x2), Easy Clean-bælte, heavy-duty batteri, ladersæt til en station, BT-50 luftslange, der sidder tæt ind til kroppen, slangebeskytter, luftstrømindikator, helmaske, holder til slange samt rengørings- og opbevaringssæt.

## 3M™ Versaflo™ A1P Start sæt TR-618E-ASB

Dette Versaflo™ start sæt indeholder TR-603E-ASB Turboenhed, A1P-filter, filterdæksel, gnistfang (x2), Easy Clean-bælte, heavy-duty batteri, ladersæt til en station, BT-50 luftslange, der sidder tæt ind til kroppen, slangebeskytter, luftstrømindikator, helmaske, holder til slange samt rengørings- og opbevaringssæt.

## Reserve dele og tilbehør

Produkt nr.	Beskrivelse
TR-6710E	P-filter
TR-6110E	A1P-filter
TR-6700FC	Filterdæksel
TR-6100FC	Filterdæksel
TR-6600	Forfilter
TR-662	Gnistfang
TR-632	Batteri heavy-duty
TR-641E	Standard ladersæt med én station
TR-644E	Standard ladersæt med 4 stationer

Produkt nr.	Beskrivelse
TR-627	Easy Clean-bælte
TR-972	Luftstrømsindikator
TR-653	Rengørings- og opbevaringssæt
TR-651	Filterlåseenhed
BT-50	Luftslange
BT-922	Engangsslangebeskytter til luftslange
RTN-01	Holder til luftslange
7900PF	Helmaske
7893	Sekspunktshovedbånd

Produkt nr.	Beskrivelse
7927	Visir
7992	Beskyttelsesfilm til visir
7991	Indermaske
7925	Brillestel med holder
7283	Udåndingsventilmembran
7895	Talemembransæt
7883	Halsstropenhed
7989	Knapper til strop
STC-01	Praktisk taske til opbevaring



3M a/s  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S

Telefon 43 48 01 00  
E-mail 3Msikkerhed@mmm.com  
web www.3Msikkerhed.dk

3M er et registreret varemærke, der tilhører selskabet 3M. Genbrug venligst. Trykt i Danmark.  
Anvendt på licens fra 3M's datterselskaber og associerede selskaber.  
© 3M 2017. Alle rettigheder forbeholdes.  
BR65 2052-1 DE 170110

