

3M Science.
Applied to Life.™



**Trendige neue Farben
und Muster**

3M™ Wrap Folie Serie 1080

1st Class Car Design

Unverkennbar. Innovativ. Zuverlässig.

- Direkt aus der Box nutzbar
- Perfektes Handling
- Einfache Verklebung
- Keine Überlappungen
- Mehr Business
- Erhältlich in einer grossen Farbauswahl von glänzenden, matten, Metallic oder gebürsteten Designs sowie Flip Farben

3M™ Wrap Folie Serie 1080 bringt Car Wrapping auf die nächste Stufe

3M Wrap Folie Serie 1080 verdeckt nicht nur Türen, sie öffnet diese auch. Seien sie bereit und bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, auf Fahrzeugen, Bussen oder Booten einen einzigartigen, neuen Look zu kreieren.

- **Direkt aus der Box nutzbar**
Kein Bedrucken, kein Schutzlaminat. Einfach Verpackung öffnen und loslegen.
- **Perfektes Handling**
Die 90 µm starke Folie bietet die nötige Stabilität. Kein Application Tape nötig.
- **Einfache Verklebung**
Die beliebten Funktionen der 3M™ Controltac™ und Comply™ Klebstofftechnologien garantieren eine blasenfreie Verklebung.
- **Richtige Abmessung**
Die 1,52 m breiten Rollen eignen sich zur nahtlosen Verklebung großer Fahrzeugflächen.
- **Mehr Business**
Zufriedene Kunden präsentieren nicht nur ihre Fahrzeuge, sondern empfehlen Sie auch weiter.




Neuer Standard in der Fahrzeugvollverklebung

Alles außer gewöhnlich. 3M Wrap Folie Serie 1080 ist eine einmalige Möglichkeit Ihr Fahrzeug zu individualisieren.

- **Unverwechselbar**
Stechen sie aus der Masse hervor und wählen Sie aus dem breiten Portfolio der 3M Wrap Folie 1080 ihr Lieblingsdesign aus.
- **Innovativ**
3M ist ein führender Hersteller von Folienlösungen und setzt sich mit großem Engagement dafür ein, Ihnen fortschrittliche Produkte zur Fahrzeugindividualisierung anzubieten.
- **Zuverlässig**
Vertrauen Sie auf die 3M Qualität! Die Marke 3M steht für hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Service und Garantie.
- **Große Farbauswahl**
Erhältlich in einer großen Farbauswahl von glänzenden, matten, satin, Metallic, Pearl oder gebürsteten Designs.
- **Anwendung**
Motorhauben, Dächer, Kofferraum, Stoßfänger, Türen, Rennstreifen, Außenspiegel oder Vollverklebung des ganzen Fahrzeugs!

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Produkt- und Verarbeitungsinformationen auf unserer Webseite oder bei Ihrem Fachhändler.



3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon +49 2131 14 20 90
Telefax +49 2131 14 32 00
E-Mail: innovation.de@mmm.com
Internet: www.3m.de/graphics

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 61
Fax: 044 724 94 90
E-Mail: graphics.ch@mmm.com
Internet: www.3m.com/ch/graphics

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: 01 86 686 494
Fax: 01 86 686 330
E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com
Internet: www.3m.com/at/graphics

DPF 1098
3M, Comply and Controltac sind Handelsmarken von 3M.
Bitte recyceln. Stand November 2017
© 3M 2017. All rights reserved.