

Utiliser
Gris
pour les planchers



Système de protection des surfaces « collecteur de saleté » 3M^{MC}



Retient la saleté et les surpulpérisations



Réduit le temps de nettoyage de la cabine de peinture



Ne nécessite pas d'eau



Réduit les aspérités de saleté



Illumine les aires de travail

Renseignements pour commander

N° d'article	Article	Description	Boîtes/caisse
Matériau de protection pour les cabines, les planchers et les surfaces			
36849	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – blanc	Rouleau de 10,2 cm x 91,4 m (4 po x 300 pi) – matériau de protection pour les murs, les planchers et les surfaces	6 rouleaux/caisse
36850	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – blanc	Rouleau de 15,2 cm x 91,4 m (6 po x 300 pi) – matériau de protection pour les murs, les planchers et les surfaces	4 rouleaux/caisse
36851	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – blanc	Rouleau de 35,6 cm x 91,4 m (14 po x 300 pi) – matériau de protection pour les murs, les planchers et les surfaces	1 rouleau/caisse
36852	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – blanc	Rouleau de 71,1 cm x 91,4 m (28 po x 300 pi) – matériau de protection pour les murs	1 rouleau/caisse
36853	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – blanc	Rouleau de 142,2 cm x 91,4 m (56 po x 300 pi) – matériau de protection pour les murs	1 rouleau/caisse
36856	Pellicule de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – transparente	Rouleau de 45,7 cm x 30,48 m (18 po x 100 pi) – pellicule de protection pour fenêtres et dispositifs d'éclairage	1 rouleau/caisse
37852	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – gris	Rouleau de 71,1 cm x 91,4 m (28 po x 300 pi) – matériau de protection pour les planchers	1 rouleau/caisse
37853	Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – gris	Rouleau de 142,2 cm x 91,4 m (56 po x 300 pi) – matériau de protection pour les planchers	1 rouleau/caisse
Dévidoirs			
36862	Dévidoir de matériau de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – 71,1 cm (28 po)	Dévidoir magnétique en métal pour matériau de protection	1/caisse
36863	Dévidoir de pellicule de protection « collecteur de saleté » 3M ^{MC} – 45,7 cm (18 po)	Dévidoir magnétique en métal pour pellicule	1/caisse
Applicateur			
36866	Applicateur mural à rouleaux de matériau « collecteur de saleté » 3M ^{MC}	Applicateur mural extensible de matériau « collecteur de saleté » de 71,1 cm (28 po) de largeur	1/caisse
36865	Applicateur pour planchers de matériau « collecteur de saleté » 3M ^{MC} de 71,1 cm (28 po)	Applicateur polyvalent pour planchers de matériau « collecteur de saleté » de 71,1 cm (28 po) de largeur	1/caisse
36864	Applicateur pour planchers de matériau « collecteur de saleté » 3M ^{MC} de 142,2 cm (56 po)	Applicateur polyvalent pour planchers de matériau « collecteur de saleté » de 142,2 cm (56 po) de largeur	1/caisse
Enduits et enduits pulvérisables			
06837	Matériau pulvérisable « collecteur de poussière » 3M ^{MC}	3,8 l (1 gallon)	4/caisse
06839	Enduit pour cabine de peinture 3M ^{MC}	3,8 l (1 gallon)	4/caisse
06840	Enduit pour cabine de peinture 3M ^{MC}	18,9 l (5 gallons)	1/caisse
08888	Nettoyant pour vitres 3M ^{MC}	Canette de 561,9 ml (19 oz)	12 canettes/caisse

3M.ca/collisionrepair

3M

Division du marché après-vente
pour l'automobile de 3M
La Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone 1 800 364-3577
Site Web 3M.ca/collisionrepair

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2017, 3M. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Veuillez recycler. 170308236 E BA-17-23356

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Système de protection des surfaces
« collecteur de saleté » 3M^{MC}

Collecteur de saleté

le monde
autour de vous

Protéger...



Bonne protection



Protection minimale lorsque la corrosion et la poussière continue ne sont pas une préoccupation.



Plancher

Utiliser le Matériau « collecteur de saleté » 3M^{MC} gris dans les allées et l'entrée de la cabine.



Murs

Appliquer l'Enduit pour cabines de peinture 3M^{MC} sur les murs.

Très bonne protection



Protéger les murs avec l'Enduit pour cabines de peinture 3M^{MC}. Appliquer le Matériau « collecteur de saleté » 3M^{MC} gris sur les planchers à l'intérieur de la cabine et menant à la cabine pour contrôler la poussière.



Plancher

Appliquer le Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M^{MC} sur le plancher.




Murs

Appliquer l'Enduit pour cabine de peinture 3M^{MC} sur les murs.

Meilleure protection

Protection complète qui réduit jusqu'à 50 % des contaminants en suspension dans l'air.

Facile à remplacer pour renouveler l'apparence vive et blanche de l'espace de travail.



Applicateur mural réglable pour l'installation par une seule personne

This Booth Protected by
3M
Dirt Trap

L'applicateur pour planchers rend l'installation sur les planchers rapide et facile

Les rouleaux en mousse appliquent le matériau en douceur sans plis

Système de protection des surfaces « collecteur de saleté » 3M^{MC}

Pour commencer



1 Nettoyer et préparer la cabine en éliminant la saleté lâche et les surpulvérisations.



2 Installer le Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M^{MC} sur les murs de bas en haut.



3 Utiliser l'applicateur pour planchers NP36865 pour appliquer le matériau « collecteur de saleté » gris sur les planchers.



4 Installer le Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M^{MC} sur les fenêtres et les dispositifs d'éclairage.

! Améliorez la protection de votre cabine de peinture en mettant le Matériau de protection « collecteur de saleté » 3M^{MC} à l'œuvre dans votre atelier dès aujourd'hui.

Couleur blanche pour application aux murs



PN36866



Couleur grise pour application aux planchers



PN36865



Essayer le matériau gris devant la cabine afin de réduire la poussière générée par les pneus et le passage des piétons!

Application murale magnétique



NP36862

