


3M™ Hiomakangasnauhat – valintaopas

		Materiaali																														
		Alumiini						Hiiliteräs						Ruostumaton teräs						Titaani						Metalliseokset						
		RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	
Hiomapaine	Korkea	967F	967F	966F	966F	967F	967F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	Z/Y-kangas
	Keskitaso/korkea	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	Y-kangas
	Keskitaso	947A	947A	384F	384F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	947A	947A	384F	384F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	X-kangas
	Alhainen	723D	723D	384F	384F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	723D	723D	384F	384F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	J-kangas
Yleiskäyttöön		384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	X-kangas



		Aineenpoisto	Hionta	Kevyt hionta*	Viimeistely*	Jäysteytys*	Kiillotus*
Parametrit	Hiomapaine	Korkea	Keskitaso/korkea	Keskitaso	Alhainen	Suuri	Alhainen
	Kosketuspinta-ala	Pieni	Pieni tai keskisuuri	Keskisuuri	Suuri	Pieni	Suuri
	Kontaktipyörä	80 - kovempi	65-90	50-70	25-60	65-90	25-40
	Karkeudet	20+ - 36+	36+ - 60+	80+ - 240+	120+ - 400+	36+ - 120+	120+ - 400+

* Sovelluksiin voidaan käyttää myös 3M Trizact tai Scotch-Brite viimeistelynauhoja. Kysy lisää 3M edustajalta.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
PL 600
02151 Espoo
Puh. 09-525 21
www.3m.fi
www.youtube.com/3Mabrasives

Muista kierrätys. 3M, Cubitron ja Scotch Brite ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. ASD29/16 // J352114



3M™ Hiomakangasnauhat – valintaopas

