



Science.
Applied to Life.™



3M Autoreparatur-Systeme

Höhere Effizienz, gesteigerte Produktivität.

3M™ Nahtabdichtungen

- Nass-auf-Nass-Überlackierbarkeit dank Polymer-Hybridtechnologie-Produkten für schnelleres Arbeiten.
- Verschiedene Farben, passend zum gewünschten Endergebnis.
- Produktpalette zur Polyurethan-Nahtversiegelung für Anwendung direkt auf Metall zugelassen.

3M™ Polyurethan- und Hybrid-Nahtabdichtungs-Sortiment.

Höhere Effizienz, gesteigerte Produktivität durch schnellere Arbeitsbläufe.

Farbe: Beige

3M™ Universal Hybrid Nahtabdichtung

- Universal Nahtabdichtung zur Wiederherstellung der Originalnahtabdichtung
- Auch als grob strukturierter Steinschlagschutz einsetzbar
- 3M Hybrid-Technologie - Überlackierung mit wasserbasierenden Lacken fast sofort möglich*
- Nass in Nass überlackierbar - Effiziente Verarbeitungszeit und Produktivitätszuwachs
- Frei von Isocyanaten
- Diese Dichtungsmasse ist in einer Kartusche mit 310 ml erhältlich




* Wenn die Masse mehr als 24 Stunden ausgetrocknet ist, schleifen Sie das Produkt leicht mit 3M™ Scotch Brite™ an, damit die Farbe besser haftet.

Farbe: Beige, Grau, Weiss, Schwarz

3M™ PU-Fugenflex

- Umfassendes Sortiment mit einer Vielzahl von Farben
- Kostengünstige Nahtabdichtungen für alle Anwendungen außer Nass-in-Nass-Applikationen
- Für alle Nähte im Innen- und Außenbereich
- Für grundierte und lackierte Oberflächen sowie für das direkte Auftragen auf Metall geeignet
- Als durchschweißbares Dichtungsmittel geeignet
- Überlackierbar, nachdem sich die Haut vollständig gebildet hat; in der Regel nach 20 – 45 Minuten (abhängig von den Arbeitsbedingungen)
- Dieses Sortiment ist als Kartusche mit 310 ml



3M™ Nahtabdichtung

3M™ Universal Hybrid Nahtabdichtung

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Typ	VE	KP	Größe
50740	3M™ Universal Hybrid Nahtabdichtung, inkl. 1 Düse	Beige	Kartusche	9	1	310 ml

3M™ Polyurethan-Sortiment

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Typ	VE	KP	Größe
08694	3M™ Polyurethan-Nahtabdichtung, inkl. 1 Düse	Schwarz	Kartusche	12	1	310 ml
08684	3M™ Polyurethan-Nahtabdichtung, inkl. 1 Düse	Grau				
08689	3M™ Polyurethan-Nahtabdichtung, inkl. 1 Düse	Weiß				
08365	3M™ Polyurethan-Nahtabdichtung, inkl. 1 Düse	Beige				

3M™ Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung	VE	KP
08804	3M™ Druckluftregulator, für Druckluftpistole 08993	6	1
08705	3M™ Düsen für 310ml Polyurethan Kartuschen	50	50

3M™ Applikatoren

Artikelnr.	Beschreibung	Anwendung	Typ Kartusche
08993	Universal-Druckluftpistole (Pneumatisch) (Empfohlen für Kartusche 50740) Einsatz empfohlen zusammen mit Druckluftregulator 08804	 <ul style="list-style-type: none"> extrudierbare Anwendungen sprühbare Anwendung 	310 ml
08012	Pneumatische Druckluftpistole (Empfohlen für PU-Sortiment 08694, 08684, 08689, 08365)	 <ul style="list-style-type: none"> extrudierbare Anwendungen 	310 ml
08013	Basis - Manuell (Empfohlen für PU-Sortiment 08694, 08684, 08689, 08365)	 <ul style="list-style-type: none"> extrudierbare Anwendungen 	310 ml



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Carl-Schurz- Straße 1
 41453 Neuss
 Tel.: 021 31 / 14-20 20
 Fax: 021 31 / 14-32 00
 E- Mail: Autoreparatur@3M.com
 www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Kranichberggasse 4
 1120 Wien
 Tel. : 01 / 86 686-474
 Fax: 01 / 86 686-229
 E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
 www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 93
 8803 Rüschlikon
 Tel : 044 / 724 91 42
 Fax: 044 / 724 94 40
 E- Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
 www.3M-autoinfo.ch

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.
 © 3M 2017. 3M ist ein Markenzeichen
 des Unternehmens 3M. Alle Rechte
 vorbehalten.