

Wenn Schleifen zum Erlebnis wird!

737U Hookit™ Cubitron™ II Schleifmittel: stärkere Leistung, längere Standzeit, feineres Finish

- Revolutionäres, patentiertes **High Tech Keramikschleifkorn** für maximale Abtragsleistung und eine unvergleichbare Standzeit
- **Multihole-Lochung** für optimale Staubabsaugung
- Jetzt als **Scheiben und Zuschnitte** erhältlich

NEU



3M Automotive Aftermarket

CUBITRON™ II

CUBITRON™ II


Cubitron™ II – Sensationell. Scharf.

Holen Sie sich die Revolution in Ihre Werkstatt. Das innovative Schleifmittel ermöglicht in jeglicher Hinsicht ein völlig neues Schleiferlebnis:


Materialkosten werden gesenkt, die Reparaturdauer wird deutlich verkürzt und somit die Effizienz Ihrer Arbeitsleistung gesteigert.

Das Geheimnis?

Das **neue Cubitron™ II** enthält patentierte, präzisionsgeformte Keramik-Schleifminerale, die neben einer unerreichten Abtragsleistung und Standzeit auch ein exzellentes Oberflächenfinish ermöglichen. Jedes einzelne Korn hat die Form eines Dreiecks, das wie ein Messer durch Metall gleitet und sich während des Schleifprozesses kontinuierlich selbst schärft. Dadurch schleifen **3M™ Cubitron™ II Schleifkörner** auch dann noch, wenn herkömmliche Schleifmittel schon längst entsorgt werden müssen.



VS.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Multihole Zuschnitte 737U

Part-Nr.	Format	Körnung	KP	VE
51386	70 mm x 127 mm	80+	50	300
51387	70 mm x 127 mm	120+	50	300
51388	70 mm x 127 mm	150+	50	300
51389	70 mm x 127 mm	180+	50	300
51390	70 mm x 127 mm	220+	50	300
51399	115 mm x 225 mm	80+	50	300
51400	115 mm x 225 mm	120+	50	300
51401	115 mm x 225 mm	150+	50	300
51402	115 mm x 225 mm	180+	50	300
51403	115 mm x 225 mm	220+	50	300
51411	70 mm x 396 mm	80+	50	300
51412	70 mm x 396 mm	120+	50	300
51413	70 mm x 396 mm	150+	50	300
51414	70 mm x 396 mm	180+	50	300
51415	70 mm x 396 mm	220+	50	300

3M™ Hookit™ Cubitron™ II Multihole Schleifscheiben 737U

Part-Nr.	Format	Körnung	KP	VE
51369	Ø 150 mm	80+	50	250
51370	Ø 150 mm	120+	50	250
51421	Ø 150 mm	150+	50	250
51422	Ø 150 mm	180+	50	250
51423	Ø 150 mm	220+	50	250

3M Science.
Applied to Life.™

**3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme**
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme**
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

**3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme**
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

© 3M 2016. All rights reserved.
3M™ ist eine geschützte Marke der 3M Company.

Juni 2016, alle freiheit