



3M Science.
Applied to Life.™

3M Autoreparatur-Systeme

3M™ Sets für die Karosseriebearbeitung

Entdecken Sie die ideale Lösung zur effizienten
Karosseriereparatur!

- 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer-Set
- 3M™ Feilenbandmaschinen-Set

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer

Der neue 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer überzeugt durch sein geringes Gewicht und seine geringe Größe, die es leicht macht, auch an schwer zugänglichen Stellen zu schleifen. Durch seine Leistungsfähigkeit liefert er gerade im Zusammenspiel mit 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schleifscheiben perfekte Ergebnisse bei der Bearbeitung von Karosserieteilen.



Produktvorteile

Flexible Einsatzmöglichkeiten - mit 50 mm und 75 mm Roloc™ Scheiben einsetzbar (beide Teller beiliegend) - ideal für schwer zugängliche Stellen	Innovatives Roloc™-Schnellwechselsystem - Drehmechanismus erlaubt schnellen und einfachen Scheibenwechsel - kein Ausrichten und Zentrieren notwendig
Zuverlässige Qualität - ausreichende Leistungsreserven in jeder Situation - ausgelegt für intensiven Einsatz - robustes Gehäuse für hohe Beanspruchung	Einfache Handhabung - perfektes Handling dank kleiner und leichter Bauweise - präzise Maschinenführung dank minimaler Vibrationen und idealem Schwerpunkt - schnelle Einarbeitung am Gerät

Art.Nr	Stützteller	Leistung	Max. Drehzahl	Gewicht	Aufnahme
33577	50 & 75 mm	0,45 PS	18.000 U/Min	0,81 kg	¼“

Schleifmittel

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Scheiben	
Eigenschaften	Anwendungen
Durchmesser: 50/75 mm Körnungen: 36+, 60+, 80+ Besonderheit: präzisionsgeformtes Hochleistungsschleifkorn	Planschleifen von Schweißnähten Entfernen von Schweißpunkten Entgraten von Kanten Grobe Entrostungsarbeiten

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB	
Eigenschaften	Anwendungen
Durchmesser: 50/75 mm Körnung: 36+, sehr grob Besonderheit: sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten, keine metallischen Bestandteile	Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, Unterbodenschutz etc.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe XL-DR	
Eigenschaften	Anwendungen
Durchmesser: 75 mm Körnung: mittel Besonderheit: gepresste, langlebige Vlieskonstruktion mit mittelstarker Körnung	Entfernen von Rost und Abdichtungen an Türfalzen (radiale Anwendung) Entgraten von Blechkanten

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CX-DR	
Eigenschaften	Anwendungen
Durchmesser: 50/75mm Körnung: extra grob Besonderheit: ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und frei von korrosions-erzeugenden Bestandteilen	Entfernen von Lack, Rost, Dichtungsresten und Anlauffarben Reinigen von Schweißnähten und Metalloberflächen

Scotch-Brite™ Roloc™ Vlies Scheiben SC-DR	
Eigenschaften	Anwendungen
Durchmesser: 50/75 mm Körnungen: grob, mittel, fein Besonderheit: universell einsetzbares Vlies, speziell für leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten	Glätten von Schweißnähten und rauen Oberflächen Entfernen von Lack, Rost bzw. Dichtungsresten

3M™ Feilenbandmaschine

Die neue 3M™ Feilenbandmaschine ist in zwei Größen erhältlich und ermöglicht dank der flexiblen Einstellmöglichkeiten und der schlanken Werkzeugspitze punktgenaue Schleif- und Abtragsarbeiten. In Verbindung mit den 3M™ Cubitron™ II Feilenbändern bietet Ihnen diese Kombination die perfekte Lösung für die Schweißnahtbearbeitung.



Produktvorteile

Flexible Einsatzmöglichkeiten - drehbarer Maschinenkopf - auswechselbarer Kontaktarm - ideal für schwer zugängliche Stellen	Innovatives Bänder-Schnellwechselsystem - Klickmechanismus erlaubt schnellen Bandwechsel - automatische Zentrierung der Bänder
Zuverlässige Qualität - ausreichende Leistungsreserven in jeder Situation - ausgelegt für intensiven Einsatz - robustes Gehäuse für hohe Beanspruchung	Einfache Handhabung - perfektes Handling dank schlankem Design - präzise Maschinenführung dank minimaler Vibrationen - schnelle Einarbeitung am Gerät

Art.Nr	Dimension	Leistung	Max. Drehzahl	Gewicht
33573	10 × 330 mm	0,65 PS	17.000 U/Min	0,94 kg
33575	13 × 457 mm	0,65 PS	17.000 U/Min	0,98 kg

Schleifmittel

	3M™ Cubitron™ II Feilenbänder		Scotch-Brite™ Vliesbänder DF-BL								
	<table><tr><th>Eigenschaften</th><th>Anwendungen</th></tr><tr><td>Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnungen: 36+, 60+, 80+ Besonderheit: präzisionsgeformtes Hochleistungsschleifkorn</td><td>Öffnen von Schweißpunkten Entfernen von Schweißrückständen Entgraten von Kanten</td></tr></table>	Eigenschaften	Anwendungen	Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnungen: 36+, 60+, 80+ Besonderheit: präzisionsgeformtes Hochleistungsschleifkorn	Öffnen von Schweißpunkten Entfernen von Schweißrückständen Entgraten von Kanten		<table><tr><th>Eigenschaften</th><th>Anwendungen</th></tr><tr><td>Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnung: grob Besonderheit: aggressiv gegenüber Rost und Verschmutzungen, dennoch flexibel genug, um Konturen zu folgen</td><td>Entfernen von Rost und Schmutz Blankschleifen von Oberflächen</td></tr></table>	Eigenschaften	Anwendungen	Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnung: grob Besonderheit: aggressiv gegenüber Rost und Verschmutzungen, dennoch flexibel genug, um Konturen zu folgen	Entfernen von Rost und Schmutz Blankschleifen von Oberflächen
Eigenschaften	Anwendungen										
Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnungen: 36+, 60+, 80+ Besonderheit: präzisionsgeformtes Hochleistungsschleifkorn	Öffnen von Schweißpunkten Entfernen von Schweißrückständen Entgraten von Kanten										
Eigenschaften	Anwendungen										
Abmessungen: 10×330 mm, 13×457 mm, 20×520 mm Körnung: grob Besonderheit: aggressiv gegenüber Rost und Verschmutzungen, dennoch flexibel genug, um Konturen zu folgen	Entfernen von Rost und Schmutz Blankschleifen von Oberflächen										

Zubehör

	Ersatz-Kontaktrolle verfügbar in 10 mm und 13 mm
	Ersatz-Kontaktarm 330 mm Länge verfügbar in 10 mm und 13 mm
	Ersatz-Kontaktarm 457 mm Länge verfügbar in 13 mm

3M™ Ersatzteile für Feilenbandmaschinen		
Art.Nr	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33583	Kontaktrolle 10 mm	1
33584	Kontaktrolle 13 mm	1
33585	Kontaktarm 10 x 330 mm	1
33586	Kontaktarm 13 x 330 mm	1
33588	Kontaktarm 13 x 457 mm	1

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer-Set

Menge	Art.-Nr.	BestellNr.	Produktbeschreibung
1 Stk.	33577	33577	3M™ Roloc™ Pistolenschleifer ø 50/75 mm, 0,45 PS, 18.000 U/min, 1/4" Gewinde
15 Stk.	33379	33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Scheiben, ø 50 mm, 60+, orange
15 Stk.	33380	33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Scheiben, ø 50 mm, 80+, gelb
4 Stk.	07536	07536	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Discs RD-ZB, ø 50 mm, P36, sehr grob, violett
3 Stk.	17186	17186	Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben XL-DR, ø 75 mm, mittel, grau
5 Stk.	30147	30147	Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CX-DR, ø 50 mm, extra grob, purple
5 Stk.	05528	05528	Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben SC-DR, ø 50 mm, grob, braun
1 Stk.	SF401AF	SF401AF	3M™ SecureFit 400 Schutzbrille, klar
1 Stk.	26678000	26678000	3M™ Etui

**Zum
Aktionspreis
erhältlich!**

3M™ Feilenbandmaschinen-Set

Menge	Art.-Nr.	BestellNr.	Produktbeschreibung
1 Stk.	33575	33575	3M™ Feilenbandmaschine 13 × 457 mm, 17.000 U/min, 0,65 PS
20 Stk.	33445	33445	3M™ Cubitron™ II Feilenbänder, 13 × 457 mm, 60+
20 Stk.	33446	33446	3M™ Cubitron™ II Feilenbänder, 13 × 457 mm, 80+
25 Stk.	64698	64698	Scotch-Brite™ Vliesbänder DF-BL, 13 × 457 mm, grob
1 Stk.	SF401AF	SF401AF	3M™ SecureFit 400 Schutzbrille, klar
1 Stk.	26678000	26678000	3M™ Etui

**Zum
Aktionspreis
erhältlich!**



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 02131 14-2020
Fax: 02131 14-3200
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
Web: www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 0186 686-474
Fax: 0186 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
Web: www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 91 42
Fax: 044 724 94 49
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
Web: www.3M-autoinfo.ch

3M ist eine Marke der 3M Company.
BK25-0064