

3M™ Autoreparatur-Systeme

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

ist ein einzigartiges Poliersystem, das ein glänzendes Ergebnis auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen erzielt – ohne Pad-Wechsel oder zusätzlichen Materialauftrag.

EIGENSCHAFTEN:

- Zur Anwendung auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen
- Intuitiv erlernbar
- Sehr hohe Schleifleistung und gleichzeitig hoher Glanzgrad

VORTEILE:

- Beseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen ohne Einsatz weiterer Poliermittel
- Zeitersparnis durch sehr einfache Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechsellern

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Vor dem ersten Polierschritt den zu bearbeitenden Untergrund mit 3M™ Trizact™ P3000 feinschleifen.

Polierschritt 1:

- 3M™ Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
- Fläche mittels Winkelpolierer mit 800 – 1.200 U/Min. ca. 15 Sekunden polieren.
- Poliermaschine flach auflegen, nur leichten Druck ausüben, gegen Ende den Druck nochmals verringern.

Kontrolle:

- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle mit 3M™ Finish-Kontrollspray durchführen.
- Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.

Polierschritt 2:

- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, diese ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum und geringem Auflagedruck auf Glanz polieren.

VORTEIL:

- Bei 95% aller Oberflächen ist der Poliervorgang nach dem 2. Polierschritt abgeschlossen!



Part-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Einheit pro Verpackung
51677	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish	1 kg	1 Flasche
51678	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish	0,5 kg	1 Flasche
50962	3M™ Perfect-it™ III Quick Connect Polierschaum, grün	1	1 Pad
50874	Ø150 mm, doppelseitig genoppt Ø216 mm, doppelseitig genoppt	1	1 Pad
2010HLGN	Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, grün	5	5 Stück
55535	3M™ Finish-Kontrollspray	500 ml	1 Flasche
202764	Festool SHINEX RAP 150-14FE	1	1 Maschine
202770	Festool ROTEX RO 150	1	1 Maschine
202554	Festool Universalcenter UCR 1000	1	1
50383	3M™ Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur	1l	1 Flasche
51302	3M™ Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur	0,5l	1 Flasche
50880	3M™ Perfect-it™ III Quick Connect Polierschaum, blau	1	1 Pad
50708	Ø150 mm, doppelseitig genoppt Ø216 mm, doppelseitig genoppt	1	1 Pad

Bitte beachten Sie die weiteren Produkte unseres Famous Finish Polierprozesses.

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish – schnell, sicher, einfach

Vorschleifen



Trockenschliff



3M™ Hookit™ 260L+ Purple
51154 – ø150 mm,
P1500, 15-fach gelocht
51267 – ø76 mm, P1500,
3-fach gelocht

Nassschliff



3M™ Trizact Hookit
Schleifscheibe 471LA
05601 – ø76 mm, entspr. P1500
05600 – ø150 mm, entspr. P1500

Nassschliff

Verwendung eines
Blütenschleifers



Finesse-it™ Trizact™
Film-Schleifblüten
466L, ø32 mm auf
Bogen, Korn P3000
50079



Blütenschleifer
AV 32-2, ø 32 mm
51215

Nachschleifen

Festool LEX 3 77



Trizact™ Fine Finishing Schleif-
scheiben 443SA, entspr. P3000
50414 – ø150 mm
50415 – ø76 mm



Hookit™ Trizact™ 6000 Fein-
schleifscheiben, entspr. P6000
51130 – ø150 mm
51131 – ø76 mm



Tipp:
Feuchtschliff

Sprühflasche, 0,5 l
05793

Entfernen von Schleifkratzern mit zwischenzeitlicher Kontrolle

Festool POLLUX 180



Polierschritt 1:

- Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
- Fläche mittels Winkelpolierer mit 800 – 1.200 U/Min. ca. 15 Sekunden polieren.
- Poliermaschine flach auflegen, nur leichten Druck ausüben, gegen Ende den Druck nochmals verringern.

Kontrolle:

- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle durchführen.
- Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.

Polierschritt 2:

- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, polieren Sie ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum die Oberfläche mit geringem Aufgedruck auf Glanz (ca. 15 Sek.).



Perfect-it™ III
Polierschaum, grün
50487 – ø150 mm (glatt)
50499 – ø75 mm



Scotch-Brite™
Hochleistungstuch,
grün
2010HLGN



Perfect-it™ III
Famous Finish
51677 – 1 kg
51678 – 0,5 kg



Perfect-it™ III Polier-
schaum doppelseitig
50962 – ø150 mm grün
50874 – ø216 mm grün



3M™ Finish-Kontrollspray
55535



Scotch-Brite™
Hochleistungstuch,
weiß
2010HLWS


Bei 95% aller Oberflächen ist der Poliervorgang nach dem 2. Polierschritt mit Perfect-it™ III Famous Finish abgeschlossen!

Optional auf kritischen Untergründen

Festool SHINEX RAP 150



- Tragen Sie eine ausreichende Menge Anti-Hologramm Politur auf einen sauberen blauen Polierschaum auf und polieren Sie die Anti-Hologramm Politur unter leichtem Druck so lange aus, bis die Oberfläche hologrammfrei ist.
- Winkelpolierer mit 900 – 1.800 U/Min.



Ultrafina™ SE
Anti-Hologramm
Polierschaum blau
50388 – ø150 mm
50457 – ø75 mm



Perfect-it™ III
Anti-Hologramm
Poliertuch, blau
50486



Perfect-it™ III
Anti-Hologramm Politur
50383 – 1 kg
51302 – 0,5 kg



Ultrafina™ SE Anti-Hologramm
Polierschaum doppelseitig
50880 – ø150 mm blau
50708 – ø216 mm blau



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: +49 21 31 14-20 20
Fax: +49 21 31 14-32 00
E-Mail: autoreparatur@3m.com
www.3m.de/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH

Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 44 724 91 42
Fax: +41 44 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
Web: www.3m-autoinfo.ch

3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: +43 186 686-474
Fax: +43 186 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
Web: www.3m-autoreparatur.at

3M und Perfect-It sind eingetragene Marken der 3M Company.
© 3M 2017. All rights reserved.