

Processo de Acabamento da Pintura em Peça Completa Sem Composto Polidor

1		<p>Remoção Inicial de Defeitos – Acerto da Textura</p> <p>Lixe a área de reparo com uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) utilizando um disco Trizact (à úmido) ou 260L (à seco) grão P1500 e um suporte macio Interface. Remova todos os defeitos da pintura e acerte a textura às peças originais adjacentes. Limpe bem a peça.</p>
2		<p>Refinamento de Riscos com Grão 3000</p> <p>Refine os riscos do P1500 com uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) e um Disco de Espuma Trizact™ grão #3000 da 3M (à úmido) com um suporte macio Interface. Limpe bem a peça.</p>
3		<p>Refinamento de Riscos com Grão 5000</p> <p>Elimine a etapa do polimento refinando os riscos do grão #3000 com uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) e um Disco de Espuma Trizact™ grão #5000 da 3M (à úmido) com um suporte macio Interface. Para remover completamente os riscos anteriores, passe a lixa cinco vezes sobre cada área. Limpe bem a peça.</p>
4		<p>Líquido de Acabamento</p> <p>Realize o acabamento na área de reparo com uma poltriz de alta velocidade ajustada entre 1200 – 2000 RPM. Para resultados mais rápidos, utilize a boina dupla face de espuma verde e o líquido de acabamento apropriado para remover os riscos do grão #5000 e trazer o brilho. Limpe a área de reparo com um Pano de Microfibras Ultra Performance e inspecione-a novamente.</p>
5		<p>Lustro com Máquina Ultrafino</p> <p>Lustre a área de reparo com uma poltriz de alta velocidade ajustada entre 1200 – 2000 RPM. Use uma boina de espuma azul e o lustrador Ultrafina da 3M. Deixe um leve filme do Ultrafina na peça e limpe bem com um Pano de Microfibras Azul Ultra Performance.</p>
6		<p>Detalhe Final</p> <p>Remova qualquer material de mascaramento da área de reparo e limpe qualquer resíduo de produto lançado nas peças adjacentes e áreas em batentes de portas. Limpando a peça imediatamente depois de polir e lustrear irá facilitar muito a limpeza. Inspecione a superfície com a 3M™ PPS™ Sun Gun™ II.</p>

Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos

Lista de Produtos

3M Disco de Acabamento 260L, 6", P1500, PN 30667



3M Discos de Acabamento Trizact™
- 6", grão P1500, PN02088
- 6", grão 3000, PN02085
- 6", grão 5000, PN30662



Suporte Macio Interface, PN05777



3M Adaptador de Engate Rápido 14mm, PN33271



3M Boina de Espuma Verde PN33291



Líquido de Acabamento 3M Perfect-it™, 946ml, PN36064




3M Boina de Espuma Azul PN05708



3M Líquido Ultrafina PN06068



Pano de Ultra Performance Azul, PN39015



3M Sun Gun PN16550



3M Limpeza Final, 500ml, PN06084



Pense na sua Saúde

Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M Aura 9312+BR PFF-1(S) C.A. 30591



Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649

