

**Reparo Cosmético Flexível de Para-choques**

Raspados, Arranhões e Deformações

**1**



**Limpeza da Área Danificada**

Limpe a área de reparo com água e sabão, seguido de um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).

**2**



**Lixamento Inicial de Preparação**

“Nivela” a área danificada utilizando um disco abrasivo grão 80+ em uma lixadeira Dupla Ação (D.A.). Mantenha os riscos do abrasivo grão 80+ dentro da área de “nivelamento”. Utilize uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) com um abrasivo grão 150+ ou 180+ para “disfarçar” a área de reparo de 5 a 7,6 cm da área de “nivelamento”.

**3**



**Aplicação do Promotor de Adesão**

Limpe a área de reparo com ar comprimido limpo e seco. Aplique o promotor de adesão em aerossol, deixando secar por 5 a 10 minutos. Sempre aplique promotor de adesão antes de qualquer material de enchimento.

**4**



**Mistura e Aplicação do Adesivo Flexível**

Misture e aplique uma “camada firme” do adesivo flexível, seguida de camadas adicionais para preencher todas as áreas baixas. Deixe curar por 15 minutos a 24°C.

**5**



**Lixamento do Adesivo Flexível**

Taqueie ou lixe com uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) o adesivo flexível com um disco ou uma folha grão 150+, seguido de um disco ou uma folha grão 180+ ou 220+.

**6**



**Lixamento Final e Inspeção**

Finalize o lixamento do reparo e da área envolta utilizando uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) com um disco abrasivo grão P320. Limpe a área de reparo e inspecione a qualidade do reparo. Repita os passos 3, 4 e 5 conforme necessário.

Acesse [www.3MReparacaoAutomotiva.com.br](http://www.3MReparacaoAutomotiva.com.br) para mais POPs e vídeos

**Lista de Produtos**

3M 737U Disco Cubitron™ II Clean Sanding  
- 3", grão 80+, PN31361  
- 3", grão 150+, PN31363  
- 3", grão 180+, PN31364  
- 6", grão 80+, PN31371  
- 6", grão 150+, PN31373  
- 6", grão 180+, PN31374  
- 6", grão 220+, PN31481



3M 334U Disco Clean Sanding, 6", grão 320, PNO1812 ou 3" PN30275



3M Rolo em Tiras Clean Sanding Cubitron™ II  
- 70mm x 12, grão 150+, PN34445  
- 70mm x 12, grão 180+, PN34446  
- 70mm x 12, grão 220+, PN34447



3M Promotor de Adesão Poliiolefina, 340g aerossol, PN05907



3M Adesivo Super Flexível, 200ml, PN05887



3M Aplicador Manual, 200ml, PN08117



**Pense na sua Saúde**

Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M 8013 PFF-1 (S) + VO C.A. 9356



Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649



**Nota:** Não recomendamos uma camada final do Promotor de Adesão (PN05907) após o lixamento final. Todos fabricantes de tinta recomendam seus próprios promotores de adesão de pintura e aplicar o PN05907 pode causar um problema de compatibilidade.