







Reparo da Aba Plástica	
1	 <p>Limpeza da Área Danificada Limpe a área de reparo com água e sabão, seguido de um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).</p>
2	 <p>Lixamento Inicial de Preparação Desbaste a aba quebrada utilizando um Disco Roloc de 51mm (2") grão 60+, criando uma borda cônica. Utilizando uma lixadeira Dupla Ação (D.A.), lixe a área de reparo com um disco abrasivo de 76mm (3") grão 80+ para remover qualquer plástico derretido.</p>
3	 <p>Preparação da Aba Faça furos com broca de 3mm para fixação na área danificada à uma distância de 6mm da área cônica, deixando 6mm de distância entre os furos. Aplique o Promotor de Adesão em Aerosol, deixando secar de 5 à 10 minutos.</p>
4	 <p>Mistura e Aplicação do Adesivo Super-Rápido de Reparo Corte o liner da tela para reforço três vezes o comprimento da aba. Misture e aplique o adesivo ao liner da tela para reforço e aplique à aba danificada, dando forma enquanto você trabalha. Deixe curar de 5 a 10 minutos. Remova o liner da tela para reforço.</p>
5	 <p>Conformação Inicial do Perfil da Aba Danificada Dê a forma inicial ao perfil da área da aba reparada com um disco 3M Roloc™ de 51mm (2") grão 60+. Utilizando uma lixadeira Dupla Ação (D.A.), lixe a área de reparo com um disco abrasivo grão 80+ de 3" para restaurar as dimensões originais da aba. Use a furadeira novamente nos furos de fixação conforme necessário.</p>
6	 <p>Lixamento Final e Inspeção Finalize o lixamento da área de reparo e da área envolta utilizando uma lixadeira Dupla Ação (D.A.) com um disco abrasivo de 3" grão 150+ ou 180+. Limpe a área de reparo e inspecione a qualidade do reparo.</p>
<p>Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos</p>	

Nota: Não recomendamos uma camada final do Promotor de Adesão (PN05907) após o lixamento final. Todos fabricantes de tinta recomendam seus próprios promotores de adesão de pintura e aplicar o PN05907 pode causar um problema de compatibilidade.

Lista de Produtos	
3M Lixadeira Roloc™ PN33577	
3M Disco Roloc Cubitron™ II 2" 60+, PN33379	
3M 737U Cisco Clean Sanding Cubitron™ II - 3", Grão 80+, PN 31361 - 3", Grão 150+, PN 31363 - 3", Grão 180+, PN 31364	
3M Promotor de Adesão, 340g, aerossol, PN05907	
3M Adesivo de Reparo com Secagem de 1 min, 200ml, PN08235	
3M Adesivo de Reparo com Secagem de 3 min – Preto, 200ml, PN08237	
3M Tela para Reforço, 12,7cm x 3,65m, PN04904	
3M Aplicador Manual, 200ml, PN08117	

Pense na sua Saúde	
Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M 8013 PFF-1 (S) + VO C.A. 9356	
Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674	
Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649	