

Reparos de Danos Pequenos

1		<p>Pré-Limpeza</p> <p>Pré lave/limpe o veículo antes da desmontagem (use uma lavadora de alta pressão nas áreas inferiores do reparo).</p>
2		<p>Lixamento Inicial de Preparação</p> <p>Lixe a área de reparo utilizando uma Lixadeira Dupla Ação (D.A.) com um disco grão 80+, removendo a pintura de 5 a 10 cm além do dano. Limpe com ar comprimido limpo e seco e em seguida com um desengraxante.</p>
3		<p>Mistura e Aplicação da Massa</p> <p>Misture e aplique a massa poliéster seguindo as recomendações do fabricante. Mantenha a massa poliéster dentro da área com metal exposto (não aplique sobre o primer/tinta). Cura de 15 a 20 minutos à uma temperatura de 24°C.</p>
4		<p>Lixamento da Massa</p> <p>Utilizando um taco manual aspirado, lixe e nivele a massa poliéster com um abrasivo grão 80+. Aplique o controle de lixamento e finalize o taqueamento lixando com um abrasivo grão 150+. Faça o pré-disfarce na área de reparo utilizando uma Lixadeira Dupla-Ação (D.A.) com um disco abrasivo grão 150+ ou 180+. Inspeção a qualidade do reparo. Se a reaplicação da massa (Repasse) não for necessária, continue no passo 7.</p>
5		<p>Mistura e Reaplicação da Massa (Repasse)</p> <p>Limpe a área de reparo completamente removendo a poeira de lixamento da superfície. Misture e reaplique a massa se necessário, seguindo as recomendações do fabricante. Mantenha a massa poliéster dentro da área com metal exposto (não aplique sobre o primer/tinta). Cura de 15 a 20 minutos à uma temperatura de 24°C.</p>
6		<p>Lixamento da Massa (Repasse)</p> <p>Utilizando um taco manual aspirado, lixe a massa poliéster com um abrasivo grão 150+ ou 180+. Utilize o Controle de Lixamento da 3M para ressaltar as imperfeições.</p>
7		<p>Lixamento Final e Inspeção</p> <p>Limpe a área de reparo. Faça o pré-disfarce na área envolta utilizando um disco abrasivo grão 150+ ou 180+. Inspeção a qualidade do reparo.</p>

Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos

Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Citrus Limpante 210g



3M 737U Disco Clean Sanding Cubitron™ II
- 3", grão 80+, PN31361
- 6", grão 80+, PN31371
- 6", grão 150+, PN31373
- 6", grão 180+, PN37374



3M Controle de Lixamento, Kit de Aplicação 50gr, PN05861



3M 737U Rolo em Tiras Clean Sanding Cubitron™ II
- 70mm x 12m, grão 80+, PN34442
- 70mm x 12m, grão 150+, PN34445
- 70mm x 12m, grão 180+, PN34446



Pense na sua Saúde

Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M Aura 9332+BR PFF-3(S) C.A. 30702



Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649

