

3M Science.
Applied to Life.™

Az életre kelt dekoráció

Ismerje meg az ÚJ 3M nyomtatható dekorációs fóliacsaládot: az IJ180mC, 480mC és 780mC fóliákat. Még több lehetőség. Nagyobb tervezési rugalmasság. Gyorsabb felvitel. Új szintre emeli a dekorációs fóliázást.



3M™ nyomtatható dekorációs fóliák


Mi adjuk a mikrotechnológiát. Ön adja az adrenalint.

Az IJ180mC és SV vagy LX480mC ugyanazt a kiváló nyomtathatóságot, alakíthatóságot, tapadást, kezelhetőséget és eltávolíthatóságot nyújtják, mint amit az IJ180 és 480 fóliáknál már megszoktunk. Please change this sentence: Mindez kiegészült a 780 mC fényvisszavető dekorációs fóliával. A Comply™ ragasztó mikrotechnológia pedig most még könnyebb, még gyorsabb és még tetszetősebb felvitelt tesz lehetővé. Kezdődhet a száguldás!



Optimalizált kezdeti tapadás

Nem túl erős és
nem túl gyenge.
Éppen megfelelő.



Láthatatlan Comply™ ragasztó technológia

Megakadályozza
a buborékok kialakulását
munka közben, az
eredmény tükörsima
felület.



Kiváló csúsztathatóság

A fóliák könnyen
pozícionálhatók és
újrapozícionálhatók
— gyenge nyomás
a helyükön tartja



Könnyebb leválasztás a linerről

A liner még könnyebben
válík el, mint korábban
— nagyméretű fóliák és
magas hőmérséklet esetén
ez nagyon fontos.



Felgyorsítja a munkát

3M™ IJ180mC-10 nyomtatható dekorációs fólia

Sokszorozza meg teljesítményét a még gyorsabban felvihető és még tetszetősebb dekorációs fóliával.

- ▶ A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést, így sima felületet biztosít
- ▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
- ▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
- ▶ Kiváló leválaszthatóság a linerről



▲ Dekorálhat tehergépkocsit és sok minden mást
is ezzel a népszerű termékkel.

Hozza ki a legtöbbet a dizájnból

3M™ IJ180mC-114 nyomtatható dekorációs fólia

A menő, ultramodern és részletgazdag dizájn kialakításához ötvözze a nyomtatott képeket az átlátszó felületekkel.

- ▶ Egyesítsen komplex dizájnelemeket egyetlen grafikában
- ▶ A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést, így sima felületet biztosít
- ▶ Dekorációs fóliára optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
- ▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
- ▶ Kiváló leválaszthatóság a linerről
- ▶ A nagyobb szakítószilárdság gyorsabb eltávolíthatóságot biztosít



▲ Hozzon létre részletgazdag mintát, amely alól előbukkan a jármű színe is.



▲ Hullámzó hatást is kelthet a csúcstechnológiás fémes csillogással.

Lenyűgöző hatás

3M™ IJ180mC-120 nyomtatható dekorációs fólia

Bemutatjuk az ELSŐ nyomtatható, metál hatású dekorációs fóliát, amely garantálja a látványos eredményt.

- ▶ A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést, így sima felületet biztosít
- ▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
- ▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
- ▶ Kiváló leválaszthatóság a linerről

Nappal látszik, éjjel ragyog

3M™ Scotchlite™ 780mC-10R nyomtatható dekorációs fólia

Váltson erre az egyedi fényvisszaverő fóliára, melynek folytonos vibrálása életre kelti a járműdekorációt. Kiemelkedő előnye az alakíthatóság, a minimális felhorzsolódás, a hatékony felvitel és a szélesebb szögtartományban való visszatükröződés a megnövelt biztonságért.

- ▶ Hő felhasználásával a fólia önhegedésre képes, ami minimalizálja a lehorzsolódásokat az optimális fényvisszaverés érdekében
- ▶ A még jobb alakíthatóság biztosítja az ívek és komplex formák könnyed kezelését
- ▶ A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája hatékony felvitelt és könnyebb eltávolítást tesz lehetővé
- ▶ Kiváló leválaszthatóság a linerről

▲ Javítja a járművek, textúrált falak, parkolók és sok más dolog láthatóságát.

* A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján fényvisszaverő dekorációk alkalmazása közúti forgalomban lévő gépjárművek számára nem engedélyezett, kivételt jelentenek ez alól a megkülönböztető jelzést viselő járművek.



3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Fokozza a teljesítményt

3M™ Envision™ SV480mC és LX480mC Nyomtatható dekorációs fóliák

A csúcsteljesítményű technológia környezetbarát módon forradalmasítja a dekorációt. Rendkívül sokoldalú, PVC-mentes fóliánk kiváló nyomtatási minőséget nyújt, tulajdonságai igazi áttörést jelentenek a fóliák világában.

- ▶ Minden nyomtatóval kompatibilis
- ▶ A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést, így sima felületet biztosít
- ▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
- ▶ 150%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
- ▶ Szélesebb hőmérséklet-tartományban felvihető
- ▶ Rendkívül tartós lesz 8548G vagy 8549L 3M™ Envision™ védőlaminátummal együtt, amely véd az UV-sugarakkal, a magas hőmérséklettel, a nedvességgel és a savpermettel szemben



▲ Alakítsa át környezetét természetesen szép dekorációs fóliával.

LX480mC

Latex és UV nyomtatókhoz használható.

SV480mC

Oldószeres/Öko-oldószeres és UV nyomtatókhoz használható.

Kemény munka, kemény játék

3M™ IJ180C-10LSE Nyomtatható dekorációs fólia

Kihívást jelentő felület? Kalandra kész, nyerő dizájn quadoknak, versenymotoroknak, motoros szánoknak és egyéb motorsport járműveknek.

- ▶ Olyan felületekre, amelyeken nehéz a tapadást biztosítani, például alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokra
- ▶ Tartós ragasztó
- ▶ A Comply™ ragasztó kiváló levegő-kivezetést biztosít
- ▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
- ▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság



▲ A több darabból álló fóliázás a legnehezebb menetekben is kitart



▲ A fólia, amely olyan egyedi, mint a járművek, amelyekhez tervezték.

Nyomja tövig a gázt!

3M™ IJ180-10SLS Nyomtatható dekorációs fólia

Ez a fólia olyan erős, hogy a korrózióálló acélból készült járművekhez, például tartálykocsikhoz, hűtőkamionokhoz és büfékocsikhoz is tapad.

- ▶ Tartós ragasztó
- ▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság
- ▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Bővítse portfólióját!

3M™ Nyomtatható dekorációs fóliák	Ami lenyűgözővé teszi	Fólia típus	Alakíthatóság és leválás	Kezdeti tapadás	Csúsztat-hatóság	Levegő-kivezetési technológia	Fő alkalmazások	Másodlagos alkalmazások
ÚJ IJ180mC-10	Az ipar megbízható fóliáját finomhangoltuk a dekorációhoz a Comply™ ragasztó mikrotechnológiájának használatával	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes/Alacsony	Magas	Comply™ ragasztó mikrotechnológiával	Jármű és hajó dekorációs fóliázás	Vontatók/dobozos teherjárművek, sima falak
ÚJ IJ180mC-114	Nyomtatható vitzisza dekorációs fólia.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes/Alacsony	Magas	Comply™ Ragasztó mikrotechnológiával	Jármű és hajó dekorációs fóliázás	Ablakok, vontatók/dobozos teherjárművek, sima falak
ÚJ IJ180C-10LSE	Alacsony felületi energiájú műanyagokhoz, például motokrossz kerékpárokhoz és quadokhoz.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes	Közepes	Comply Ragasztó	Alacsony felületi energiájú műanyagok fóliázása (Motokrossz, quad, stb)	Porszórt festékek és egyéb nehezen tapadó felületek
ÚJ IJ180mC-120	Nyomtatható fémes dekorációs fólia a trendibb külsőért.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes/Alacsony	Magas	Comply™ Ragasztó mikrotechnológiával	Jármű és hajó dekorációs fóliázás	Vontatók/dobozos teherjárművek, sima falak
ÚJ IJ180-10SLS	Dekorációs fólia korrózióálló acél alkalmazásokhoz.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes	Közepes	Nem lélegvezető ragasztó	Korrózióálló acél anyagokhoz	NA
ÚJ SV480mC és LX480mC	Ez a dekorációs fólia 150%-ig nyúlik alapozó ragasztó nélkül, és nem válik le. Még érdes falakon is használható. Könnyen felvihető extrém hőmérsékleteken is. Gyorsabb eltávolítás. Mikrotechnológiás Comply™ ragasztóval finomhangolva.	Nagy teljesítményű, PVC-mentes	150%-os nyúlás és nem válik el	Közepes/Alacsony	Magas	Comply™ Ragasztó mikrotechnológiával	Jármű és hajó dekorációs fóliázás	Érdes és sima falak, vontatók/ dobozos teherjárművek
ÚJ 780mC-10R	Éjjel-nappal nagyhatású fényvisszaverő fólia	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes/Alacsony	Magas	Comply™ Ragasztó mikrotechnológiával	Jármű és hajó dekorációs fóliázás	Érdes és sima falak, vontatók/ dobozos teherjárművek
IJ180Cv3	A megbízható ipari fólia optimális vontatók és dobozos teherjárművek grafikáihoz Comply™ v3 ragasztóval.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes	Közepes	Comply v3 Ragasztó	Vontatók/dobozos teherjárművek	Jármű és hajó dekorációs fóliázás, sima falak
IJ180C	Az eredeti megbízható fólia optimális vontatók és dobozos teherjárművek grafikáihoz Comply™ ragasztóval.	Öntött vinil fólia	130%-os nyúlás és nem válik el	Közepes	Közepes	Comply Ragasztó	Vontatók/dobozos teherjárművek	Jármű és hajó dekorációs fóliázás

További információért és mintaigényléshez látogasson el a [3M.com/IJ180mC](https://www.3m.com/IJ180mC) oldalra.

Ha közvetlenül kíván beszélni a 3M-mel, hívja az 1/270-7777-es számot



Reklámgrafikai üzletág

1117 Budapest
Neumann K u./E

Telefon 1/270-7777

Védje dekorációit 3M védőlaminátumokkal, amelyeket a 3M™ nyomtatható dekorációs fóliák teljesítményének és megjelenésének megóvására fejlesztettek és teszteltek.

- 3M™ Scotchcal™ fényes, matt vagy ultra-matt védőlaminátumok (8518, 8520)
- 3M™ Envision™ 8548G és 8550M védőlaminátum