

The 3M logo, consisting of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font.The PELTOR logo, consisting of the word 'PELTOR' in a bold, white, sans-serif font with a trademark symbol (TM) to its upper right.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset



Kunnen communiceren én beschermd zijn. Leg het werk niet stil.

Mis nooit een oproep. Stop niet met werken om een stillere plaats op te zoeken waar je kan praten. Blijf gewoon je werk doen.

3M Science. Applied to life.™

Er zijn twee redenen om het gehoor te beschermen:
je oren. Wanneer je tijdens het werk in een lawaaiige
omgeving moet praten, wil je niet eerst een stille plek
op moeten zoeken om elkaar te kunnen verstaan.
Bedenk hoeveel productiever je zou kunnen zijn met
de nieuwe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset
voor gehoorbescherming.



Blijf verbonden met collega's. Blijf op de hoogte van het nieuws. Blijf beschermd aan het werk.

Maak van je gehoorbescherming een multi functionele communicatie oplossing. Sluit één of twee smartphones aan via de Bluetooth® Multipoint technologie en praat op normaal volume, zelfs in de lawaaiigste omgevingen dankzij de geluidsneutraliserende microfoon.

Grote drukknoppen en menu's met spraakbediening

Grote drukknoppen kunnen met handschoenen aan bediend worden. Na elke verandering van een instelling krijg je onmiddellijk een auditieve bevestiging. Het is niet nodig de headset af te zetten om instellingen te veranderen.

Gehoorbescherming met omgevingsbewustzijn

Omgevingsmicrofoons helpen om aankomende voertuigen, waarschuwingen en andere signalen te horen tijdens het dragen van gehoorbescherming (30dB SNR) wanneer dat nodig is. Met de functie Push-to-listen wordt het volume van de Bluetooth® of FM radio onmiddellijk gereduceerd zodat je omgevingsbewustzijn verhoogt.

Bluetooth® MultiPoint connectiviteit & flexibiliteit

Blijf altijd verbonden! Gelijktijdige naadloze verbinding met twee Bluetooth®-toestellen, zoals twee smartphones, een mobiele en een DECT-telefoon of een smartphone en een tweewegsradio.

Duurzame en praktische elektronica

Het ontwerp met dubbele schelpen helpt de elektronica beschermen tegen vocht en schokken. De headset schakelt na vier uur zonder gebruik automatisch uit. De headset beschikt over een voice message "Batterijniveau laag".

Normaal kunnen praten, zelfs in omgevingen met 110 dB

Stop met schreeuwen. Met deze geluidsneutraliserende microfoon kan je op een normaal volume praten.

Ingebouwde FM-radio met spraakgestuurde zenderselectie

Twee modellen: headset of helmbevestiging

Beide modellen met duurzame beugels van roestvrij staal voor een consistent draagcomfort.



Bluetooth® MultiPoint Technologie voor verbinding met één of twee externe toestellen voor handsfree spreken en streaming



Niveaafhankelijke werking voor luisteren naar de omgeving helpt het omgevingsbewustzijn verhogen



Ingebouwde FM-radio



Geluidsneutraliserende microfoon voor duidelijke spraakoverdracht in lawaaiige omgevingen.



“Ik breng twee mobiele telefoons mee naar het werk: één van het werk en één voor persoonlijk gebruik. Met deze headset kan ik ze allebei aansluiten. Zo kan ik met mijn klanten en mijn familie praten, of naar Spotify™ en audioboeken luisteren, terwijl ik aan het werk ben. Voor onderaannemers zoals ik is dit een essentieel instrument.”

Martin Lindahl, zelfstandige graver

Technische specificaties

Headsetmodellen

Artikelnummer	Beschrijving	Legacy 3M ID	SAP ID
MRX21AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, geel, hoofdband	UU008197954	7100114032
MRX21P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, geel, helmbevestiging1	UU008197970	7100114035
MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), geel, hoofdband	UU008197939	7100113386
MRX21P3EWS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), geel, helmbevestiging	UU008197962	7100114033

Accessories

Artikelnummer	Beschrijving	Legacy 3M ID	SAP ID
HY82	3M™ PELTOR™ HY82 hygiënekit: 2 schuimrubberen inzetstukken, 2 vervangbare kussentjes	UU008567388	7100122439
FR08	3M™ PELTOR™ FR08 netvoeding met USB-connector	XH001680194	7000108521
FR09	3M™ PELTOR™ FR09 batterijlader met USB-connector	XH001680616	7100075611
LR6NM	3M™ PELTOR™ LR6NM herlaadbare batterijen AA	XH001659693	7100064688
M995/2	3M™ PELTOR™ M995 windscherm voor spraakmicrofoon, 2 ea	XH001679154	7010044372
HYM1000	3M™ PELTOR™ HYM1000 Microfoonbescherming, 5 meter	XH001651328	7100064281
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pads, zelfklevende wegwerpbescherms type "pakking" voor oorkussentjes, 100 ea/doos	XH001651351	7100064410

Demping

Model met hoofdband: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB

Model met helmbevestiging: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

1) De bevestiging voor veiligheidshelmen is gecertificeerd voor diverse veiligheidshelmen. In de gebruikershandleiding vindt u de lijst van compatibele helmen.



3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Recyclen a.u.b. © 3M 2017. Alle rechten voorbehouden. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit merk door 3M Company gebeurt onder licentie. 3M, WS en ALERT zijn handelsmerken van 3M Company, gebruikt onder licentie in Canada. PELTOR is een handelsmerk van 3M Svenska AB, in Canada gebruikt onder licentie.