

3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600

Technisches Datenblatt

Beschreibung

3M™ Versaflo™ TR-600 ist eine am Gürtel getragene Gebläseeinheit. In Kombination mit einem zugelassenen Kopfteil oder einer zugelassenen Atemschutzmaske bildet die Gebläseeinheit ein Atemschutzgerät, das – je nach eingesetzten Filtern – einen Schutz vor Partikeln, vor unangenehmen Gerüchen und vor Gasen und Dämpfen bietet. Abhängig vom verwendeten Kopfteil oder der gewählten Maske stehen verschiedene zugelassene Luftschläuche zur Verfügung.

- ▶ Drei wählbare Luftstufen
- ▶ Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
- ▶ Display mit Anzeigen für den Ladezustand der Batterie und die Sättigung des Partikelfilters
- ▶ Keine Kalibrierung des Geräts erforderlich
- ▶ Akustischer und optischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringer Batterieleistung und/oder zu geringem Luftstrom
- ▶ Sechs Filteroptionen:
 - ▶ P
 - ▶ P mit zusätzlichem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert*, bietet außerdem Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts
 - ▶ A1P
 - ▶ A1B1E1P
 - ▶ A2P
 - ▶ A2B2E2K1HgP
- ▶ Leichte Li-Ionen-Batterie mit LED-Anzeige für Ladezustand
- ▶ Zwei Gürtel zur Auswahl:
 - ▶ Leicht zu reinigender Kunststoffgürtel
 - ▶ Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel
- ▶ Geeignet für Dekontaminationsduschen (IP54), wenn Filterdeckel verwendet werden, sowie kurzzeitig tauchfähig (IP67) bei angebrachten Reinigungsstopfen

Luftschläuche

Kopfteil/Atemschutzmaske	Luftschlauch
3M™ Versaflo™ Leichthauben der Serie S	
3M™ Versaflo™ Kopfteile der Serie M	BT-20S/L, BT-30* oder BT-40
3M™ Speedglas™ Schweißer-Kopfteile 9100FX Air, 9100Air und 9100MP	
3M™ Atemschutz-Vollmasken Serie 6000	
3M™ Atemschutz-Vollmasken Serie 7907S	BT-63 oder BT-64
3M™ Atemschutz-Halbmasken Serie 7500	
3M™ Vision™ Atemschutz-Vollmaske FM4	BT-54
3M™ Promask™ Atemschutz-Vollmaske FM3	

* Hinweis: BT-30 ist nicht zugelassen für den Einsatz mit 3M™ Versaflo™ Helmen der Serie M-400 und 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600.

Normen und Zulassungen

Die Gebläseeinheit TR-600 wurde gemäß folgender Standard getestet und zugelassen:

- ▶ EN 12941:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Kopfteilen
- ▶ EN 12942:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Atemschutzmasken

Die TR-600 erfüllt zudem folgende Anforderungen:

- ▶ Staub- und Sprühwasserschutz aus allen Richtungen gemäß EN 60529 IP 54
- ▶ Staubdicht und zeitweiliges Eintauchen in Wassertiefen bis zu 1 m gemäß EN 60529 IP 67 bei Verwendung mit Reinigungs- und Aufbewahrungstopfen

Die Zertifikate und Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.3M.com/Respiratory/certs und www.3M.com/Welding/certs

Hinweis: Dieses Produkt erfüllt außerdem die europäische EMV-Richtlinie 2014/30/EU.



Anwendungen

Die TR-600 Gebläseeinheit bietet bei Verwendung mit einem zugelassenen System mit entsprechenden Filtern Schutz vor:

- ▶ Partikeln, z. B. Feinstaub, Sprühnebel und Metallrauch
- ▶ Unangenehmer* Konzentration von organischen Dämpfen (unter Arbeitsplatzgrenzwert)
- ▶ Unangenehmer* Konzentration von sauren Gasen (unter Arbeitsplatzgrenzwert) und bis zum 10-fachen des Arbeitsplatzgrenzwerts von Fluorwasserstoff
- ▶ Organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C)
- ▶ Anorganischen Gasen
- ▶ Sauren Gasen
- ▶ Ammoniak
- ▶ Quecksilberdampf

* „Unangenehm“ bezieht sich auf Konzentrationen unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte.

TR-600 kann mit entsprechendem Kopfteil und Filtern von 3M in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden:

- ▶ Landwirtschaft
- ▶ Chemische Industrie
- ▶ Bauwesen und Gebäuderenovierung
- ▶ Abrissarbeiten
- ▶ Lebensmittel und Getränke
- ▶ Medizin und Gesundheitswesen
- ▶ Metallverarbeitung
- ▶ Pharmazeutische Produktion
- ▶ Zellstoff- und Papierverarbeitung
- ▶ Hüttenproduktion und Gießerei
- ▶ Oberflächenvorbereitung, Lackierarbeiten und Beschichtungen
- ▶ Holzbearbeitung

Einschränkungen

Die TR-600 Gebläseeinheit ist nicht für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- ▶ Asbestentfernung
- ▶ Bei einem Sauerstoffgehalt unter 19,5 %
- ▶ In engen Räumen (mangelnde Belüftung)
- ▶ Wenn das Risiko einer unmittelbaren Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht
- ▶ In Umgebungen mit einer Schadstoffkonzentration über dem für das verwendete Kopfteil oder die verwendete Atemschutzmaske definierten Arbeitsplatzgrenzwert. (Informationen zu weiteren Systemkomponenten wie Kopfteil, Atemschutzmaske und Luftschlauch entnehmen Sie bitte den entsprechenden Gebrauchsanweisungen dieser Komponenten.)

Materialien

Komponente	Material
Gebläsegehäuse	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischung
Filterdeckel	Polyamid
Batteriegehäuse	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischung
Leicht zu reinigender Gürtel	Ethylen-Vinylacetat-Schaum, Gurtband aus Polyamid
Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel	Ethylen-Vinylacetat-Schaum, Ledergurt

Produktsortiment

Die TR-600 Gebläseeinheit ist in folgenden Varianten verfügbar:

- ▶ Gebläseeinheit TR-602E (einschließlich Luftstromindikator TR-971 und zwei Funkensperren TR-662)
- ▶ TR-619E Starter-Paket enthält: Gebläseeinheit TR-602E, Hochleistungsbatterie TR-632, Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E, Luftstromindikator TR-971, Filter TR-6310E (A2P), Filterdeckel TR-6300FC, Vorfilter TR-6600 (zehn), Funkensperre TR-662, leicht zu reinigender Kunststoffgürtel TR-627 und längenverstellbarer Luftschlauch BT-30



Systemklassifizierungen und Schutzstufen

Die Informationen in der nachfolgenden Tabelle hängen vom jeweiligen Kopfteil oder der jeweiligen Atemschutzmaske ab. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für das Kopfteil oder die Atemschutzmaske.

	EN 12941:1998 + A2:2008		EN 12942:1998 + A2:2008	
Klassifizierung	TH2	TH3	TM2	TM3
NPF	50	500	200	2000

Hinweis: Der nominelle Schutzfaktor (NSF) ist, laut einschlägigen EN-Normen, die aus der maximal zulässigen prozentualen Gesamtleckage nach innen (TIL) abgeleitete Zahl für eine bestimmte Atemschutzgeräteklasse.

Dieser kann von der realistisch am Arbeitsplatz zu erreichenden Atemschutzwirkung abweichen. Daher wird in einigen Ländern, einschließlich Deutschland, mit zugewiesenen Schutzstufen (z.B. Vielfaches des Grenzwertes = VdGW) gearbeitet. Arbeitgeber können bei Bedarf einen unter dem NSF liegenden Wert anwenden (z. B. VdGW). Wie diese Werte auf den Arbeitsplatz anzuwenden sind, entnehmen Sie der Norm EN 529:2005 sowie den nationalen Richtlinien zum Schutz am Arbeitsplatz. Weitere Informationen erhalten Sie bei 3M.

Lagerbedingungen

-30 °C bis +50 °C < 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperatur

-10 °C bis +55 °C

Lagerdauer*

5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

* Die oben definierte Lagerdauer dient der Orientierung, stellt den Maximalwert dar und ist von vielen äußeren, nicht kontrollierbaren Faktoren abhängig. Sie kann niemals als Garantie ausgelegt werden.

Luftvolumenströme

	Durchflussrate	
	In Verbindung mit zugelassenem Kopfteil	In Verbindung mit zugelassener Atemschutzmaske
MMDF¹	170 l/min	115 l/min
Standardluftstrom	185 l/min +/- 10 l/min	135 l/min +/- 10 l/min
Mittlerer Luftstrom	205 l/min +/- 10 l/min	150 l/min +/- 10 l/min
Hoher Luftstrom²	225 l/min +/- 10 l/min	170 l/min +/- 10 l/min

Hinweis:

¹ MMDF = Mindestluftstrom laut Herstellerangabe

² Systeme mit bestimmten Filtern dürfen nicht mit Gebläseeinheiten verwendet werden, die mit mittlerem und/oder hohem Luftstrom betrieben werden. Bei diesen speziellen Systemen wird andernfalls ein Alarm wegen zu geringem Luftstrom ausgegeben. Hierzu zählen folgende Systeme: FM4 mit TR-602E – TR-6310E/TR-6580E dürfen nicht mit hohem Luftstrom verwendet werden.

Akkuladezeit

Standard-Batterie	Weniger als 3,5 Stunden
Hochleistungsbatterie	Weniger als 4,5 Stunden

Batterielebensdauer (Stunden) – mit zugelassenen Kopfteilen

	Standardluftstrom		Mittlerer Luftstrom		Hoher Luftstrom	
	Alle Filter	P-Filter	Alle Filter	P-Filter	Alle Filter	P-Filter
Batterie TR-630	6–12	10–12	5,5–11,5	9,5–11,5	4,5–9,5	8,5–9,5
Batterie TR-632	9,5–19	15–19	8,5–15	14,5–15	7–14,5	13,5–14,5

Batterielebensdauer (Stunden) – mit zugelassenen Atemschutzmasken

	3M™ Atemschutz-Vollmasken Serie 6000 3M™ Atemschutz-Vollmasken Serie 7907S 3M™ Atemschutz-Halbmasken Serie 7500			3M™ Vision™ Atemschutz-Vollmaske FM4 3M™ Promask™ Atemschutz-Vollmaske FM3		
	Standard- luftstrom	Mittlerer Luftstrom	Hoher Luftstrom	Standard- luftstrom	Mittlerer Luftstrom	Hoher Luftstrom
Batterie TR-630	9–12	7–11	6–9	6–9	4–7	4–5,5
Batterie TR-632	12–18	11–16	8–14	10–13	6,5–11	6–8,5

Hinweis: Batterielebensdauer mit neuer Batterie und sauberem Filter bei 20 °C

Ersatzteile und Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
TR-630	Standard-Batterie
TR-632	Hochleistungsbatterie
TR-640	Batterieladeschale
TR-641E	Ladegerät mit einer Ladestation (Europa)
TR-644E	Ladegerät mit vier Ladestationen (Europa)
TR-626	Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel
TR-627	Leicht zu reinigender Gürtel
TR-627X	Leicht zu reinigende Gürtelverlängerung
TR-6710E	Partikelfilter
TR-6820E	Partikelfilter mit zusätzlichem Schutz vor organischen und sauren Gasen und Dämpfen unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts und Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts
TR-6110E	A1P – Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) sowie Partikel
TR-6130E	A1B1E1P – Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C), anorganische und saure Gase sowie Partikel
TR-6310E	A2P – Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) sowie Partikel
TR-6580E	A2B2E2K1HgP – Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C), anorganische und saure Gase, Ammoniak, Quecksilberdampf sowie Partikel
TR-6100FC	Filterdeckel für Filter der TR-6100 Serie
TR-6300FC	Filterdeckel für Filter der TR-6300 Serie
TR-6500FC	Filterdeckel für Filter der TR-6500 Serie
TR-6700FC	Filterdeckel für Filter der TR-6700 Serie
TR-6800FC	Filterdeckel für Filter der TR-6800 Serie
TR-6600	Vorfilter
TR-662	Funkensperre
TR-651	Filterdeckel-Verriegelung
TR-653	Reinigungs- und Lagerungskit (für Gebläseeinheit TR-600 und TR-800)
TR-654	Ersatz-Dichtungen (für Reinigungs- und Lagerungskit TR-653).

Artikelnummer	Beschreibung
TR-971	Luftstromindikator (zum Prüfen der Gebläseeinheiten TR-600/TR-800 bei Verwendung mit offenen Kopfteilen)
TR-973	Luftstromindikator (zum Prüfen der Gebläseeinheiten TR-600/TR-800 bei Verwendung mit eng anliegenden Halb- und Vollmasken)
BPK-01	Rückentrageplatte
TR-655	Adapter für Rückentrageplatte
TR-329	Hosenträger
BT-20 S/L*	Leichter Luftschlauch S/M oder M/L
BT-30*	Selbstanpassender Luftschlauch
BT-40*	Strapazierfähiger Luftschlauch
BT-63*	Längenverstellbarer Luftschlauch für eng anliegende Halb- und Vollmasken
BT-64*	Strapazierfähiger Luftschlauch für eng anliegende Halb- und Vollmasken
BT-54*	Strapazierfähiger Luftschlauch für eng anliegende Vollmasken (Vision, Promask)
BT-922	Einweg-Luftschlauchüberzug (für BT-20S/L, BT-30, BT-40 und BT-54)
BT-926	Strapazierfähiger, flammhemmender Luftschlauchüberzug (für BT-20S/L, BT-30, BT-40 und BT-54)
BT-953	Reinigungs- und Lagerungskit (für BT-63 und BT-64)
BT-957	Aufbewahrungstopfen (für alle Luftschläuche der BT-Serie)

* Siehe Tabelle mit Luftschläuchen

Wichtiger Hinweis

Bezüglich der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen 3M Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachkraft verwendet wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung. Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Beachtung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen 3M Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Richtlinien (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. 3M (die keinerlei Kontrolle über diese Elemente hat), ist nicht verantwortlich für die Auswirkungen jeglicher Verstöße gegen diese Regeln, die außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für 3M Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie durch anwendbare, verpflichtende gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Aufenthaltsdauer im schadstoffbelasteten Bereich getragen wird. 3M gibt Tipps zur Auswahl des geeigneten Produkts und bietet Schulungen zur korrekten Anpassung und Nutzung.

Weitere Informationen zu 3M Produkten und Dienstleistungen erhalten Sie von 3M.

3M Deutschland GmbH

Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Deutschland
Tel.: +49 2131 88 19 265

Email: arbeitsschutz.de@mmm.com
3M.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH

Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Tel.: +43 1417 00 52

Email: arbeitsschutz-at@mmm.com
3maustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH

Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon
Schweiz
Tel.: +41 4350 896 58

Email: 3M.PAS.ch@mmm.com
Email: arbeitsschutz-ch@mmm.com
3mschweiz.ch/arbeitsschutz

Bitte recyceln. Gedruckt in
Deutschland. © 3M 2020. 3M
Promask, Speedglas, Versaflo und
Vision sind Marken der 3M Company.
Alle Rechte vorbehalten. OMG77309

