

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Предсказуемый результат в непредсказуемых условиях

Профессиональные
изоленты Scotch®



Изолента Scotch® Super 33+™ превосходно справится с любыми задачами:

- ▶ Первичная электрическая изоляция любых сростков проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ.
- ▶ Восстановление внешней оболочки кабеля.
- ▶ Жгутирование проводов и кабелей.

Даже в самых суровых условиях

С профессиональной изолентой Scotch® Super 33+™ вы можете быть уверены в результате, независимо от обстоятельств и капризов природы — будь то холод, жара, проливной дождь или неумолимое течение времени.

Scotch® Super 33+™ — эксперт в решении сложных задач



Превосходная
клейкость
и эластичность



Стойкость к агрессивным
средам, истиранию,
химикатам и влаге



Длительной срок
хранения до 5 лет



Устойчивость
к УФ излучению




Температура монтажа:
от -18°C до +50 °C
Температура эксплуатации:
от -40°C до +105°C



Самозатухающая,
не поддерживает
горение

Советы по применению

Ленту следует наматывать с перекрытием на половину ширины ленты при достаточном натяжении для получения равномерной намотки (для большинства применений натяжение уменьшает ширину ленты примерно до 5/8 от ее исходной ширины). Рекомендуется наматывать ленту, начиная от участка меньшего диаметра к участку большего диаметра. Последний виток ленты следует наматывать без натяжения для исключения отклеивания концов ленты.



Подберите решение для вашей задачи

Используйте Scotch® Super 33+™ в сочетании с другими профессиональными лентами 3М

Маркировка кабеля



Цветная изолента Scotch® 35 для профессионального применения

- ▶ Температура монтажа: от -0°C до +50°C.
- ▶ Температура эксплуатации: от -40°C до +105°C.
- ▶ Стойкая к обесцвечиванию, истиранию, химикатам и влаге.
- ▶ Самозатухающая, не поддерживает горение.
- ▶ Удобная коробка для долгосрочного хранения.
- ▶ Длительный срок хранения до 5 лет.
- ▶ Выпускается в нескольких цветах:
 - красный, ● оранжевый, ● желтый, ● зеленый,
 - коричневый, ● серый, ● синий,
 - фиолетовый, ○ белый.

Первичная изоляция кабеля



Самослипающаяся резиновая лента Scotch® 23

- ▶ Температура монтажа: от -20°C до +50°C.
- ▶ Температура эксплуатации: от -40°C до +105°C.
- ▶ Лента не имеет клеевого слоя и удобна в использовании в труднодоступных местах.
- ▶ Стойкая к атмосферным воздействиям.
- ▶ Самозатухающая, не поддерживает горение.
- ▶ Предельное растяжение ленты при испытаниях достигает 1000%.
- ▶ Хорошая герметизация за счет высокого радиального прижимного давления.
- ▶ Длительный срок хранения до 5 лет.

Герметизация кабеля



Мастика 3М™ Scotchfil™

- ▶ Температура монтажа: от -20°C до +50°C.
- ▶ Температура эксплуатации: от -40°C до +130°C.
- ▶ Эластичная и устойчивая к атмосферным воздействиям.
- ▶ Пластичная даже при низких температурах.
- ▶ Растяжение ленты при испытаниях превышает 1000%.
- ▶ Длительный срок хранения до 5 лет.

Восстановление оболочки кабеля



Резиново-мастичная лента Scotch® 2228

- ▶ Температура монтажа: от -20°C до +50°C.
- ▶ Температура эксплуатации: от -40°C до +130°C.
- ▶ Моментальная вулканизация.
- ▶ Стойкая к воздействию УФ излучения.
- ▶ Самозатухающая, не поддерживает горение.
- ▶ Растяжение ленты при испытаниях превышает 1000%.
- ▶ Длительный срок хранения до 5 лет.

3М

3М Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: 8 (800) 250 8474
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/aad

3М, логотип 3М и Scotch являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».
©3М 2017. Все права защищены.